

Anemometr kapesní testo 410

Výrobci a značky: Testo

Rychlá měření na ventilačních mřížkách

Kapesní vrtulkové anemometry testo 410 s pevně zabudovanou vrtulkou o průměru 30 mm jsou vhodné pro rychlá kontrolní měření rychlosti proudění vzduchu v rozsahu 0,4 až 20 m/s. Typ 410-1 měří kromě rychlosti proudění i teplotu vzduchu, typ 410-2 je navíc vybaven kapacitním vlhkosním senzorem. Přístroje jsou vhodné i pro použití venku, dopočítávají větrný chlad a rychlost větru podle Beaufortovy stupnice.



Základní charakteristika anemometru testo 410:

- dva typy: **testo 410-1** pro měření rychlosti proudění a teploty vzduchu a **testo 410-2** pro měření rychlosti proudění, teploty a vlhkosti vzduchu
- dobře čitelný podsvícený dvouřádkový LCD displej, jednoduché ovládání
- možnost nastavení jednotky proudění vzduchu a teploty: m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C, °F
- zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty, funkce HOLD
- výpočet časové průměrné hodnoty rychlosti vzduchu (např. na ventilační mřížce)
- automatický výpočet rosného bodu (pouze typ 410-2)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ochranná krytka, zápeštní řemínek a baterie

i V případě zájmu o akreditovanou kalibraci (rychlost proudění, teplota, vlhkost) nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje			
Typ		testo 410-1	testo 410-2
Vrtulka (Ø 30 mm)	Měřicí rozsah:	0,4 - 20 m/s	
	Rozlišení:	0,1 m/s	
	Přesnost (±1 digit):	±(0,2 m/s + 2 % z naměřených hodnot)	
NTC	Měřicí rozsah:	-10 ... 50 °C	
	Rozlišení:	0,1 °C	
	Přesnost (±1 digit):	±0,5 °C	
Kapacitní vlhkosní senzor	Měřicí rozsah:	-	0 - 100 % RV
	Rozlišení:	-	0,1 % RV
	Přesnost (±1 digit):	-	±2,5 % RV v rozsahu 5 - 95 %
Rychlost měření		0,5 s	
Provozní podmínky		teplota okolí: -10 ... 50 °C	

Napájení	2x 1,5V AAA baterie (životnost cca 100 h bez podsvícení)	2x 1,5V AAA baterie (životnost cca 60 h bez podsvícení)
Rozměry	133 x 46 x 25 mm (včetně ochranné krytky)	
Hmotnost	cca 110 g (včetně ochranné krytky a baterií)	
Krytí	IP10	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 604 101	410-1 pro měření rychlosti proudění a teploty vzduchu	Včetně ochranné krytky, zápěstního řemínku a baterií	2-3 týdny	3 240 Kč
395 105 604 102	410-2 pro měření rychlosti proudění, teploty a vlhkosti vzduchu	Včetně ochranné krytky, zápěstního řemínku a baterií	2-3 týdny	5 020 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Katalogový-list-Anemometr-testo-410.pdf](#)