

Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a PE zátkou, ověřená, SIMAX, Objem [ml]: 1000

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 50, 100, 200, 500 a 1000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- včetně PE zátky
- ověřena v metrologické laboratoři a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)
- dle ISO 1042
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každé baňky je ověřovací list (každá baňka je na dně označena číselným kódem)



Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 431 633 025	50	±0,06	50	140	12/21	6-8 týdnů	497 Kč
632 431 633 030	100	±0,10	60	170	12/21	1-2 týdny	516 Kč
632 431 633 037	200	±0,15	75	210	14/23	1-2 týdny	617 Kč
632 431 633 043	500	±0,25	100	260	19/26	1-2 týdny	718 Kč
632 431 633 044	1000	±0,40	125	300	24/29	1-2 týdny	869 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.