

## Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ a skleněnou zátkou, ověřená, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 10, 25, 50, 100 nebo 1000 ml
- dlouhé úzké hrdlo s ryskou a normalizovaným zábrusem NZ
- včetně skleněné lisované zátky
- ověřena v metrologické laboratoři a následně označena metrologickou značkou (takto označené odměrné sklo je možné používat jako stanovené měřidlo v souladu s platnými předpisy)
- dle ISO 1042
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každé baňky je ověřovací list (každá baňka je na dně označena číselným kódem)



Obj. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 431 082 019	10	±0,025	27	90	7/16	1-2 týdny	719 Kč
632 431 082 023	25	±0,040	40	110	10/19	1-2 týdny	661 Kč
632 431 082 025	50	±0,060	50	140	12/21	1-2 týdny	625 Kč
632 431 082 030	100	±0,100	60	170	12/21	1-2 týdny	645 Kč
632 431 082 044	1000	±0,400	125	300	24/29	1-2 týdny	1 082 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.