

Bezdrátová jehličková tiskárna Ohaus SF40A/BT

Výrobci a značky: Ohaus

SF40A/BT je malá přenosná tiskárna, která nabízí vysoký výkon, snadné nastavení údajů na tiskovém výstupu a bezdrátové připojení Bluetooth k váhám Ohaus. Vybavení řadou pokročilých funkcí z ní dělá skvělého pomocníka do každé laboratoře.



Základní charakteristika tiskárny SF40A/BT:

- jednoduché ovládání
- režimy tisku: sčítání (totalizace), statistika (počet vzorků, průměrná hodnota, standardní odchylka, celková hmotnost)
- datum a hodiny reálného času
- tárování a nulování přímo z tiskárny
- možnost volby jazyka (včetně češtiny), tisk v jazyce připojené váhy
- kompatibilní téměř se všemi váhami značky Ohaus (viz tabulka níže)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky tiskárny je 2x Bluetooth adaptér, inkoustová kazeta, 1 role papíru a napájecí adaptér

| Kompatibilita s váhami Ohaus | | | | |
|------------------------------|------|---------------------|------------|----------------------|
| Typ | Tisk | Tárování a nulování | Statistika | Sčítání (totalizace) |
| Adventurer AX | ano | ano | ano | ano |
| Explorer EX | ano | ano | ano | ano |
| Navigator** | ano | ano | ano | ano |
| PR** | ano | ano | ano | ano |
| Pioneer PX/PJX/PXP** | ano | ano | ano | ano |
| Scout STX/SKX/SJX** | ano | ano | ano | ano |
| MB23/25** | ano | ano | ano | ano |
| MB32/62/90/92/120 | ano | ano | ne | ne |
| i-DT33P** | ano | ne | ne | ne |
| T51P** | ano | ano | ano | ano |
| TD52** | ano | ano | ano | ano |
| T32M** | ano | ne | ne | ne |
| i-DT33XW** | ano | ne | ne | ne |
| T72XW** | ano | ano | ano | ano |
| T82XW | ano | ne | ne | ne |

| | | | | |
|------------------|-----|-----|------|-----|
| Ranger 3000** | ano | ano | ano* | ano |
| Ranger 4000** | ano | ano | ano | ano |
| Ranger 7000 | ano | ano | ano | ano |
| Valor 7000** | ano | ano | ano | ano |
| D61, C71 & D25** | ano | ano | ano | ano |

* není podporováno v dynamickém režimu

** vyžaduje dodatečné napájení (Bluetooth adaptér je napájen kabelem přes rozhraní USB přímo z váhy, nebo pokud váhy nemají USB rozhraní, tak pomocí adaptéru ze sítě - viz video níže)

| Technické údaje tiskárny SF40A/BT | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Technologie tisku | jehličková | |
| Rychlost tisku | 1,2 řádku za sekundu | |
| Šířka tisku | 48 mm | |
| Počet znaků na řádku | 40 | |
| Papír | Typ: | standardní |
| | Rozměry (Ø x šířka): | max. 60 x 57,5 mm |
| Páska | inkoustová kazeta | |
| Rozhraní | RS232, 2x Bluetooth adaptér | |
| Dosah | 10 m (volný prostor bez překážek) | |
| Provozní podmínky | teplota okolí 5 - 40 °C, max 85% RV (nekondenzující) | |
| Rozměry (v x š x h) | 75 x 140 x 205 mm | |
| Hmotnost | 740 g | |
| Napájení | 12V AC adaptér | |

Jehličková tiskárna SF40A/BT

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------|--|------------|-----------|
| 396 430 944 359 | SF40A/BT | Včetně 2 ks Bluetooth adaptérů, inkoustové kazety, 1 role papíru a napájecího adaptéru | 1-2 týdny | 27 240 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Papírové role

| Obj. číslo | Popis | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-------------------|--|-------------|------------|-------------|
| 396 412 120 799 2 | Papírová role (průměr x šířka: 50 x 57,5 mm) | 2 | 1-2 týdny | 346 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Inkoustová kazeta, rotační osa

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 396 430 529 322 2 | Inkoustová kazeta, černá | 1-2 týdny | 324 Kč |
| 396 430 063 920 1 | Náhradní rotační osa papíru | 1-2 týdny | 212 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Ohaus-Wireless-Bluetooth-Impact-printer-SF40A-BT-EN.pdf](#)

Video k produktu

 [Bezdrátová tiskárna Ohaus SF40A/BT](#)