

## Bezdrátová jehličková tiskárna Ohaus SF40A/BT

Výrobci a značky: Ohaus

SF40A/BT je malá přenosná tiskárna, která nabízí vysoký výkon, snadné nastavení údajů na tiskovém výstupu a bezdrátové připojení Bluetooth k váhám Ohaus. Vybavení řadou pokročilých funkcí z ní dělá skvělého pomocníka do každé laboratoře.



### Základní charakteristika tiskárny SF40A/BT:

- jednoduché ovládání
- režimy tisku: sčítání (totalizace), statistika (počet vzorků, průměrná hodnota, standardní odchylka, celková hmotnost)
- datum a hodiny reálného času
- tárování a nulování přímo z tiskárny
- možnost volby jazyka (včetně češtiny), tisk v jazyce připojené váhy
- kompatibilní téměř se všemi váhami značky Ohaus (viz tabulka níže)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky tiskárny je 2x Bluetooth adaptér, inkoustová kazeta, 1 role papíru a napájecí adaptér

Kompatibilita s váhami Ohaus				
Typ	Tisk	Tárování a nulování	Statistika	Sčítání (totalizace)
<b>Adventurer AX</b>	ano	ano	ano	ano
Explorer EX	ano	ano	ano	ano
Navigator**	ano	ano	ano	ano
<b>PR**</b>	ano	ano	ano	ano
<b>Pioneer PX/PJX/PXP**</b>	ano	ano	ano	ano
Scout STX/SKX/SJX**	ano	ano	ano	ano
<b>MB23/25**</b>	ano	ano	ano	ano
<b>MB32/62/90/92/120</b>	ano	ano	ne	ne
<b>i-DT33P**</b>	ano	ne	ne	ne
T51P**	ano	ano	ano	ano
TD52**	ano	ano	ano	ano
T32M**	ano	ne	ne	ne
i-DT33XW**	ano	ne	ne	ne
T72XW**	ano	ano	ano	ano
T82XW	ano	ne	ne	ne

Ranger 3000**	ano	ano	ano*	ano
Ranger 4000**	ano	ano	ano	ano
Ranger 7000	ano	ano	ano	ano
Valor 7000**	ano	ano	ano	ano
D61, C71 & D25**	ano	ano	ano	ano

\* není podporováno v dynamickém režimu

\*\* vyžaduje dodatečné napájení (Bluetooth adaptér je napájen kabelem přes rozhraní USB přímo z váhy, nebo pokud váhy nemají USB rozhraní, tak pomocí adaptéru ze sítě - viz video níže)

Technické údaje tiskárny SF40A/BT		
Technologie tisku	jehličková	
Rychlost tisku	1,2 řádku za sekundu	
Šířka tisku	48 mm	
Počet znaků na řádku	40	
Papír	Typ:	standardní
	Rozměry (Ø x šířka):	max. 60 x 57,5 mm
Páska	inkoustová kazeta	
Rozhraní	RS232, 2x Bluetooth adaptér	
Dosah	10 m (volný prostor bez překážek)	
Provozní podmínky	teplota okolí 5 - 40 °C, max 85% RV (nekondenzující)	
Rozměry (v x š x h)	75 x 140 x 205 mm	
Hmotnost	740 g	
Napájení	12V AC adaptér	

#### Jehličková tiskárna SF40A/BT

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 944 359	SF40A/BT	Včetně 2 ks Bluetooth adaptérů, inkoustové kazety, 1 role papíru a napájecího adaptéru	1-2 týdny	27 240 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Volitelné příslušenství: Papírové role

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 412 120 799 2	Papírová role (průměr x šířka: 50 x 57,5 mm)	2	1-2 týdny	346 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Volitelné příslušenství: Inkoustová kazeta, rotační osa**

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
396 430 529 322 2	Inkoustová kazeta, černá	1-2 týdny	324 Kč
396 430 063 920 1	Náhradní rotační osa papíru	1-2 týdny	212 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

**Soubory ke stažení**

 [Data-Sheet-Ohaus-Wireless-Bluetooth-Impact-printer-SF40A-BT-EN.pdf](#)

**Video k produktu**

 [Bezdrátová tiskárna Ohaus SF40A/BT](#)