

Bezdrátový modul IDS WLM, WTW

Výrobci a značky: WTW

Vysoká flexibilita

IDS Wireless moduly umožňují bezdrátové připojení IDS Wireless sond typu P k přenosným přístrojům WTW série **MultiLine IDS**, stolnímu multimetru WTW **inoLab Multi 9310 IDS** nebo víceparametrovým multimetrům WTW série **MultiLab Pro IDS**. Poskytují velkou výhodu tam, kde jsou kabely na překážku, tj. na těžko přístupných místech v terénu, ve výrobě nebo v laboratořích (laminární boxy, digestoře).



Základní charakteristika bezdrátových IDS modulů:

- pro komunikaci přístroje se sondou jsou zapotřebí dva moduly - jeden pro přístroj, druhý pro sondu
- jednoduché použití (snadné nasazení na sondu typu P s konektorovou hlavou AS/IDS i do přístroje)
- uložení naměřených hodnot stisknutím jediného tlačítka přímo na modulu
- stejný modul pro všechny měřené parametry (pH/ORP, vodivost, zákal i rozpuštěný kyslík)
- přístroje mohou v závislosti na svém počtu vstupů pracovat až se třemi sondami současně
- USB nabíječku modulů pro sondy lze kaskádovitě propojit a připevnit na zeď (až 5 ks)

| Technické údaje bezdrátových IDS modulů | | |
|---|--|-------------------------------|
| Typ bezdrátového připojení | Bluetooth LE | |
| Signál | RGB LED | |
| Dosah | cca 10 m (přes zdi) nebo cca 50 m ve volném prostoru | |
| Provozní doba | IDS pH elektroda: | 60 hodin |
| | IDS ORP elektroda: | 60 hodin |
| | IDS vodivostní elektroda: | 30 hodin (vodivost do 1 S/cm) |
| | IDS oxisonda: | 9 hodin |
| | IDS sonda pro měření zákalu: | 5 hodin |
| Signál | RGB LED | |
| Krytí | IP54 | |

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / sada |
|-----------------|-------------|---|------------|-------------|
| 468 300 108 144 | IDS WLM Kit | Pro sondu typu P s konektorovou hlavou AS/IDS a pro přístroj MultiLine 3510/36x0 IDS nebo inoLab Multi IDS, včetně USB nabíječky a adaptéru | 4-6 týdnů | 10 512 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| 468 300 108 141 | IDS WLM-S | Pro sondu typu P s konektorovou hlavou AS/IDS, včetně dobíjecí LiPo baterie, krytí IP66 | 4-6 týdnů | 4 771 Kč |
| 468 300 108 142 | IDS WLM-M | Pro přístroj MultiLine 3510/36x0 IDS a inoLab Multi IDS | 4-6 týdnů | 3 852 Kč |
| 468 300 108 143 | WLM-Charger | USB nabíječka pro bezdrátové moduly IDS WLM-S, kaskádová, včetně USB kabelu pro napájení přes PC (bez síťového adaptéru) | 4-6 týdnů | 3 231 Kč |
| 468 300 902 872 | NT USB Universal | Univerzální USB síťový adaptér pro USB nabíječku WLM-Charger pro bezdrátové moduly IDS WLM-S | 4-6 týdnů | 910 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.