

## BEZPEČNOSTNÍ SPRCHY

VERKON > Digestoře a nábytek > Laboratorní armatury > Bezpečnostní sprchy

### Oční sprcha s jednou tryskou, montáž na stůl

Bezpečnostní sprchy s integrovaným regulátorem průtoku pro výplach očí. Montáž na desku stolu.



- 2 typy: výsuvná přímá nebo výsuvná v úhlu 45°
- regulátor průtoku (upravuje tlak z vodovodního řadu a umožňuje bezpečný výplach očí)
- ovládání pomocí páky (aktivace jedním stisknutím s aretací; vyhovuje DIN EN 15154), průtok 6 l/min
- oční kalíšek z měkké nealergické pryže chráněný prachotěsným uzávěrem
- tělo z mosazi s antikorozním epoxidovým nátěrem
- upevňovací závit G 3/4"
- závit G 3/8" pro napojení na vodovodní řad s pitnou vodou (v souladu s normou EN ISO 228/1)
- minimální požadovaný tlak vody z řadu: 2 bary
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je 1,5m nerezová hadice a bezpečnostní tabulka 200 x 200 mm



Obj. číslo	Typ	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
700 750 110 058	1100/5-H	Výsuvná přímá	G 3/8"	4-6 týdnů	4 275 Kč
700 750 110 078	1100/7-H	Výsuvná v úhlu 45°	G 3/8"	4-6 týdnů	4 905 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-TOF-Pull-out-eye-washer-type-1100-5-H-EN.pdf
-  Data-Sheet-TOF-Pull-out-eye-washer-type-1100-7-H-EN.pdf

### Oční sprcha se dvěma tryskami, montáž na stůl

Bezpečnostní sprchy s integrovaným regulátorem průtoku pro výplach očí. Montáž na desku stolu.

- 2 typy: výsuvná přímá nebo výsuvná v úhlu 45°
- regulátor průtoku (upravuje tlak z vodovodního řadu a umožňuje bezpečný výplach očí)
- ovládání pomocí páky (aktivace jedním stisknutím s aretací; vyhovuje DIN EN 15154), průtok 12 l/min





- oční kalíšky z měkké nealergické pryže chráněné prachotěsným uzávěrem
- tělo z mosazi s antikoročním epoxidovým nátěrem
- upevňovací závit G 3/4"
- závit G 3/8" pro napojení na vodovodní řad s pitnou vodou (v souladu s normou EN ISO 228/1)
- minimální požadovaný tlak vody z řadu: 2 bary
- technické nákresy naleznete níže v souborech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je 1,5m nerezová hadice a bezpečnostní tabulka 200 x 200 mm

Obj. číslo	Typ	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
700 751 100 308	1100/30-H	Výsuvná přímá	G 3/8"	4-6 týdnů	5 448 Kč
700 751 100 608	1100/60-H	Výsuvná v úhlu 45°	G 3/8"	4-6 týdnů	6 095 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-TOF-Double-pull-out-eye-washer-type-1100-30-H-EN.pdf
-  Data-Sheet-TOF-Double-pull-out-eye-washer-type-1100-60-H-EN.pdf