

Byreta automatická dle Pelleta, s teflonovým ventilem

A 121 °C

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 10, 25, 50 a 100 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti B nebo AS
- výpustný PTFE ventil
- ISO 385
- **informace k dodávce:** zásobní láhev a balónek k automatické byretě nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [titrační](#) a [odměrné](#) baňky, [nálevky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#) a [magnetické míchačky](#).

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti B

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 436 366 619	B	10	0,05	Ne	Delší termín	1 462 Kč
632 436 366 723	B	25	0,1	Ne	Delší termín	1 484 Kč
632 436 366 725	B	50	0,1	Ne	Skladem, do 1 týdne	1 610 Kč
632 436 366 831	B	100	0,2	Ne	Delší termín	2 303 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti AS

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 436 416 619	AS	10	0,05	Ne	Na dotaz	1 950 Kč
632 436 416 723	AS	25	0,1	Ne	Na dotaz	1 971 Kč
632 436 416 725	AS	50	0,1	Ne	Na dotaz	2 159 Kč
632 436 416 831	AS	100	0,2	Ne	Na dotaz	2 386 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.