

Byreta automatická dle Pelleta, se skleněným kladívkem, Třída přesnosti: AS, Objem [ml]: 100, Dělení [ml]: 0,2, Schellbachův pruh: Ne

A 121 °C

Výrobci a značky: Technosklo

- objem: 10, 25, 50 a 100 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- třída přesnosti B nebo AS
- výpustný kohout se skleněným kladívkem
- ISO 385
- **informace k dodávce:** zásobní láhev a balónek k automatické byretě nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [titrační](#) a [odměrné](#) baňky, [nálevky](#), [kádinky](#), [normanály](#) a [odměrné roztoky](#) a [magnetické míchačky](#).

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti B

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 436 166 619	B	10	0,05	Ne	Delší termín	1 379 Kč
632 436 166 723	B	25	0,1	Ne	Skladem	1 829 Kč
632 436 166 725	B	50	0,1	Ne	Skladem	2 025 Kč
632 436 166 831	B	100	0,2	Ne	Delší termín	2 201 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Byreta dle Pelleta, třída přesnosti AS

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
632 436 666 619	AS	10	0,05	Ne	Na dotaz	1 741 Kč
632 436 666 723	AS	25	0,1	Ne	Na dotaz	1 804 Kč
632 436 666 725	AS	50	0,1	Ne	Na dotaz	1 993 Kč
632 436 666 831	AS	100	0,2	Ne	Na dotaz	2 159 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.