

Byreta automatická dle Pelleta z hnědého skla, s výpustným PTFE ventilem a přepouštěcím kohoutem s PTFE kladívkem

A 121 °C

- objem: 10, 25 a 50 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- třída přesnosti AS
- provedení bez Schellbachova pruhu
- výpustný teflonový ventil
- přepouštěcí kohout s teflonovým kladívkem
- ISO 385
- **informace k dodávce:** zásobní láhev a balónek k automatické byretě nejsou součástí dodávky (objednávají se samostatně)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [titrační](#) a [odměrné](#) baňky, [nálevky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#) a [magnetické míchačky](#).

Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
120 061 905 010	AS	10	Ne	4-6 týdnů	8 040 Kč
120 061 905 025	AS	25	Ne	4-6 týdnů	8 040 Kč
120 061 905 050	AS	50	Ne	4-6 týdnů	8 040 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.