

## Byreta s přímým teflonovým ventilem

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 10, 25 a 50 ml
- materiál: borosilikátové sklo 3.3
- třída přesnosti AS
- provedení se Schellbachovým pruhem
- jehlový PTFE ventil
- vyhovuje DIN EN ISO 385

**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [plastové](#) nebo [kovové](#) držáky na byrety, [titrační baňky](#), [kádinky](#), [normanaly](#) a [odměrné roztoky](#).



Obj. číslo	Třída přesnosti	Objem [ml]	Dělení [ml]	Schellbachův pruh	Dostupnost	Cena / ks
120 647 691 147	AS	10	0,02	Ano	1-2 týdny	917 Kč
120 647 691 148	AS	25	0,05	Ano	3-4 týdny	917 Kč
120 647 691 149	AS	50	0,1	Ano	3-4 týdny	917 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*