

Centrifuga Hettich EBA 200 a 200S, Typ: EBA 200, Popis: Včetně úhlového rotoru 8x 15 ml, Max. RPM [ot/min]: 6000, Max. RCF [x g]: 3461

Výrobci a značky: Hettich

Nástupce oblíbené centrifugy EBA 20

EBA 200 a EBA 200S jsou malé stolní odstředivky s maximální kapacitou 8x 15 ml. Svě uplatnění najdou zejména v menších laboratořích a ve zdravotnictví. Statimová centrifuga EBA 200S je vhodná pro STAT testy a dokáže poskytnout výsledky do 3 minut.



Základní charakteristika centrifug EBA 200 a 200S:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- zobrazení všech hodnot na podsvíceném LCD displeji
- časovač, impulsní tlačítko pro krátký cyklus
- 2 rychlosti brzdění
- detekce nerovnováhy (zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru)
- vnitřní komora z lehké slitiny, uzamykací systém víka, bezúdržbový pohon
- snadné ovládání jednou rukou, kompaktní design (malé rozměry šetří místo na pracovním stole)
- podrobnější technické informace a kompatibilitu adaptérů pro práci s různými typy zkumavek naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky obou typů centrifug je úhlový rotor s kapacitou 8x 15 ml; součástí dodávky centrifugy EBA 200S je navíc i 8 ks adaptérů typu 1059 pro BD Vacutainer

i Součástí dodávky centrifugy je 8místný úhlový rotor, který je vhodný pro běžné odběrové zkumavky na krev a moč bez nutnosti použití adaptérů. Pro jiný typ zkumavek je nutné použít adaptéry. Jejich nabídku naleznete níže v objednávací tabulce. Jejich kompatibilitu s různými typy zkumavek si ověřte v příloženém souboru ke stažení.

Technické údaje		
Typ	EBA 200	EBA 200S
Rotor	úhlový 33°	
Max. kapacita rotoru	8x 15ml	
Počet kompatibilních rotorů	1	
Rozsah RPM	200 – 6 000 ot/min (krok 10 ot/min)	200 – 8 000 ot/min (krok 10 ot/min)
Max. RCF	3 461 x g	6 153 x g
Časovač	1 – 99 min, trvalý chod, krátký cyklus	
Úroveň hluku	≤50 db(A)	≤55 db(A)
Rozměry (š x h x v)	261 x 353 x 228 mm (s otevřeným víkem 430 mm)	

Hmotnost	cca 9 kg	cca 11 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz	

Centrifugy EBA 200 a 200S

Obj. číslo	Typ	Popis	Max. RPM [ot/min]	Max. RCF [x g]	Dostupnost	Cena / ks
401 640 001 800	EBA 200	Včetně úhlového rotoru 8x 15 ml	6000	3461	4-6 týdnů	30 307 Kč
401 640 001 802	EBA 200S	Včetně úhlového rotoru 8x 15 ml	8000	6153	4-6 týdnů	56 228 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Adaptéry (kompatibilitu s konkrétním typem zkumavek si ověřte v katalogovém listu ke stažení)

Obj. číslo	Typ	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
401 640 010 638	1063-8	Adaptér (průměr otvoru 11 mm, délka 35 mm)	8	4-6 týdnů	2 095 Kč
401 640 006 305	6305	Adaptér (průměr otvoru 11,5 mm, délka 67,5 mm)	1	4-6 týdnů	760 Kč
401 640 010 541	1054-A	Adaptér (průměr otvoru 13,5 mm, délka 60 mm)	1	4-6 týdnů	466 Kč
401 640 001 059	1059	Adaptér pro BD Vacutainer (průměr otvoru 13,5 mm, délka 60 mm)	1	4-6 týdnů	417 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Hettich-Centrifuges-EBA-200-200S-EN.pdf](#)

Video k produktu

 [Centrifugy Hettich EBA 200 a 200S a EBA 270](#)