

# Rotor úhlový, Typ: 1133, Úhel: 35°, Max. kapacita: 12x 7ml, k produktu: Centrifuga Hettich EBA 280 a 280S

Výrobci a značky: Hettich

## Kompatibilní se 6 typy rotorů

EBA 280 a EBA 280S jsou malé stolní odstředivky s maximální kapacitou 6x 50 ml. Nabízí vysoký uživatelský komfort, jsou kompatibilní se 6 typy rotorů. Své uplatnění najdou zejména v menších laboratořích a ve zdravotnictví. Statimová centrifuga EBA 280S je vhodná pro STAT testy.



## Základní charakteristika centrifug EBA 280 a 280S:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- zobrazení všech hodnot na podsvíceném LCD displeji, časovač
- možnost nastavení a uložení až 9 programů, impulsní tlačítko pro krátký cyklus, zvukový signál na konci každého cyklu
- 9 rychlostí rozběhu a brzdění
- kompatibilní se 6 typy rotorů (včetně dekantačního rotoru)
- rychlá výměna rotoru bez použití nářadí, funkce automatické identifikace rotoru
- detekce nerovnováhy (zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru)
- vnitřní komora z nerezové oceli, uzamykací systém víka, bezúdržbový pohon
- podrobnější technické informace a nabídku rotorů, závěsů a adaptérů naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky centrifugy **není** rotor (objednává se samostatně)

**i** Součástí dodávky centrifugy není rotor ani příslušné závěsy a adaptéry. Všechny části (rotor, závěsy a adaptéry) se objednávají samostatně. Nabídku rotorů najdete níže v objednávací tabulce. Nabídku závěsů a adaptérů a jejich kompatibilitu s různými typy zkumavek naleznete v příloženém souboru ke stažení. Pro pomoc s výběrem nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje		
Typ	EBA 280	EBA 280S
Rotor	není součástí dodávky přístroje	
Max. kapacita rotoru	6x 50ml	
Počet kompatibilních rotorů	6	
Rozsah RPM	200 - 6 000 ot/min (krok 10 ot/min)	
Max. RCF	<b>4 146 x g</b>	<b>5 071 x g</b>
Časovač	1 - 99 min, trvalý chod, krátký cyklus	

Uložitelné programy	až 9	
Úroveň hluku	≤51 db(A)	≤56 db(A)
Rozměry (š x h x v)	326 x 400 x 242 mm (s otevřeným víkem 486 mm)	
Hmotnost	cca 11 kg	
Napájení	200 – 240 V, 50/60 Hz	

### Centrifugy EBA 280 a 280S

Obj. číslo	Typ	Popis	Max. RPM [ot/min]	Max. RCF [x g]	Dostupnost	Cena / ks
396 299 001 101	EBA 280	Bez rotoru	6000	4146	4-6 týdnů	61 691 Kč
396 299 001 102	EBA 280S	Bez rotoru	6000	5071	4-6 týdnů	89 670 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Rotory (bez závěsů a adaptérů)

Obj. číslo	Typ	Popis	Úhel	Max. kapacita	Max. RPM [ot/min]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Úhlové rotory (bez adaptérů):</b>							
396 299 001 137	1137	Rotor úhlový	35°	6x 50ml	6000	4-6 týdnů	15 729 Kč
396 299 001 133	1133	Rotor úhlový	35°	12x 7ml	5000	4-6 týdnů	22 369 Kč
396 299 001 139	1139	Rotor úhlový	35°	12x 15ml	6000	4-6 týdnů	15 705 Kč
<b>Výkyvné rotory (bez závěsů a adaptérů):</b>							
396 299 001 146	1146	Rotor výkyvný	90°	6x 15ml	6000	4-6 týdnů	12 030 Kč
396 299 001 148	1148	Rotor výkyvný	90°	8x 10ml	5000	4-6 týdnů	13 892 Kč
396 299 001 142	1142	Rotor výkyvný	60°	12x 5ml	5000	4-6 týdnů	10 560 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Hettich-Centrifuges-EBA-280-280S-EN.pdf](#)

### Video k produktu

 [Centrifugy Hettich EBA 280 a 280S](#)