

## Centrifuga Hettich ROTOFIX 32A

Výrobci a značky: Hettich

### Všestranné použití, odolná konstrukce

Nechlazená centrifuga ROTOFIX 32A má všestranné využití ve všech typech laboratoří. Zvláště vhodná je pro práci v klinické chemii, farmacii a biotechnologii. Speciální cytologické příslušenství umožňuje zpracovat až 12 vzorků najednou.

### Základní charakteristika centrifugy ROTOFIX 32A:

- jednoduché ovládání pomocí membránových tlačítek
- zobrazení všech hodnot na podsvíceném LCD displeji, časovač
- impulsní tlačítko pro krátký cyklus, zvukový signál na konci každého cyklu
- 2 rychlosti brzdění
- jednoduchá výměna a automatické rozpoznání rotoru
- detekce nerovnováhy (zastavení přístroje v případě nerovnovážného rozložení rotoru)
- vnitřní komora z nerezové oceli, uzamykací systém víka, bezúdržbový pohon
- podrobnější technické informace a nabídku rotorů, závěsů a adaptérů naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky centrifugy **není** rotor (objednává se samostatně)



**i** Součástí dodávky centrifugy není rotor ani příslušné závěsy a adaptéry. Všechny části (rotor, závěsy a adaptéry) se objednávají samostatně. Nabídku rotorů najdete níže v objednací tabulce. Nabídku závěsů a adaptérů a jejich kompatibilitu s různými typy zkumavek naleznete v příloženém souboru ke stažení. Pro pomoc s výběrem nás neváhejte kontaktovat!

| Technické údaje             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Rotor                       | není součástí dodávky přístroje               |
| Max. kapacita rotoru        | 6 x 94 ml                                     |
| Počet kompatibilních rotorů | 9                                             |
| Rozsah RPM                  | 500 – 6 000 ot/min (krok 100 ot/min)          |
| Max. RCF                    | 4 226 x g                                     |
| Časovač                     | 1 – 99 min, trvalý chod, krátký cyklus        |
| Úroveň hluku                | cca 52 dB (A)                                 |
| Rozměry (š x h x v)         | 366 x 430 x 257 mm (s otevřeným víkem 635 mm) |
| Hmotnost                    | cca 23 kg                                     |
| Napájení                    | 230 V, 50/60 Hz                               |

## Centrifuga ROTOFIX 32A

| Obj. číslo      | Typ         | Popis      | Max. RPM<br>[ot/min] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|------------|----------------------|------------|-----------|
| 396 299 001 206 | ROTOFIX 32A | Bez rotoru | 6000                 | 4-6 týdnů  | 52 577 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Rotory (bez závěsů a adaptérů)

| Obj. číslo                                     | Typ   | Popis         | Úhel          | Max.<br>kapacita | Dostupnost | Cena / ks |
|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------|-----------|
| <b>Úhlové rotory (bez adaptérů):</b>           |       |               |               |                  |            |           |
| 396 299 001 613 1                              | 1613  | Rotor úhlový  | 35°           | 12x 15 ml        | 4-6 týdnů  | 8 526 Kč  |
| 396 299 016 201                                | 1620A | Rotor úhlový  | 35°           | 6x 94 ml         | 4-6 týdnů  | 17 322 Kč |
| 396 299 001 418 1                              | 1418  | Rotor úhlový  | 45°           | 8x 50 ml         | 4-6 týdnů  | 9 702 Kč  |
| <b>Výkyvné rotory (bez závěsů a adaptérů):</b> |       |               |               |                  |            |           |
| 396 299 001 611 1                              | 1611  | Rotor výkyvný | 90°           | 8x 15 ml         | 4-6 týdnů  | 7 718 Kč  |
| 396 299 001 628 1                              | 1628  | Rotor výkyvný | 55°/ 60°/ 80° | 12x 15 ml        | 4-6 týdnů  | 5 684 Kč  |
| 396 299 001 617 1                              | 1617  | Rotor výkyvný | 45°           | 8x 50 ml         | 4-6 týdnů  | 16 611 Kč |
| 396 299 001 619 1                              | 1619  | Rotor výkyvný | 90°           | 6x 50 ml         | 4-6 týdnů  | 17 665 Kč |
| 396 299 001 624 1                              | 1624  | Rotor výkyvný | 90°           | 4x 100 ml        | 4-6 týdnů  | 9 408 Kč  |
| 396 299 001 324 1                              | 1324  | Rotor výkyvný | 90°           | 4x 100 ml        | 4-6 týdnů  | 16 930 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Hettich-Centrifuge-Rotofix-32A-EN.pdf
-  Data-Sheet-Hettich-Centrifuges-Cyto-System-EN.pdf