

## Chladiče pro rotační vakuové odparky IKA RV

Výrobci a značky: IKA

Pro rotační odparky IKA RV je k dispozici široká nabídka skla, včetně chladičů pro speciální aplikace. Chladiče jsou vyrobeny z borosilikátového skla a jsou dostupné i ve variantě s ochranným povlakem z průhledného plastu.



- chladič pro destilaci nízkovroucích rozpouštědel pomocí suchého ledu, kondenzační plocha 620 cm<sup>2</sup>: RV 10.4 nebo RV 10.40 s plastovým povlakem
- vertikální chladič s nástavcem pro reflux, kondenzační plocha 1500 cm<sup>2</sup>: RV 10.5 nebo RV 10.50; POZOR - tyto chladiče se používají v kombinaci s parní trubicí RV 10.74 (objednává se samostatně)
- zkrácená parní trubice pro vertikální chladiče RV 10.5/10.50
- kompatibilní s rotačními odparkami IKA [RV 3](#), [RV 8](#), [RV 10 digital](#) i [RV 10 auto pro](#)

**i** V naší nabídce najdete i kompletní [sady skla](#) pro standardní aplikace a široký výběr dalšího [skla a příslušenství](#): odpařovací i jímací baňky, odpařovací válce pro viskózní látky, baňky pro sušení práškových látek, destilační pavouky, lapač pěny, parní trubici, kovové svorky, prodlužovací nástavec pro lázeň a PTFE těsnění s integrovanou pružinou.

### Chladiče

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
416 483 742 000	RV 10.4	Chladič pro destilaci nízkovroucích rozpouštědel pomocí suchého ledu, kondenzační plocha 620 cm <sup>2</sup>	2-3 týdny	34 594 Kč
416 483 742 100	RV 10.40	Chladič pro destilaci nízkovroucích rozpouštědel pomocí suchého ledu, kondenzační plocha 620 cm <sup>2</sup> , ochranný plastový povlak	2-3 týdny	55 223 Kč
416 483 743 000	RV 10.5	Vertikální chladič s nástavcem pro reflux (používá se v kombinaci s parní trubicí RV 10.74), kondenzační plocha 1500 cm <sup>2</sup>	2-3 týdny	55 199 Kč
416 483 743 100	RV 10.50	Vertikální chladič s nástavcem pro reflux (používá se v kombinaci s parní trubicí RV 10.74), kondenzační plocha 1500 cm <sup>2</sup> , ochranný plastový povlak	2-3 týdny	60 491 Kč


*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Parní trubice

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
416 483 971 700	RV 10.74	Zkrácená parní trubice pro vertikální chladiče RV 10.5/10.50, NZ 29/32 (max. objem odpařovací baňky 1000 ml, max. zatížení 0,5 kg, max. rychlost 320 ot/min)	2-3 týdny	3 112 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-IKA-Accessories-for-Rotary-evaporators-RV-EN.pdf](#)