

Chladnička kombinovaná ArgoLab, série FRZ

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Kombinované laboratorní chladničky ArgoLab série FRZ jsou vybaveny výkonným chladicím systémem, vizuálními i zvukovými alarmy a z vnější strany dobře čitelnými digitálními displeji.

Základní charakteristika kombinovaných chladniček série FRZ:

- 2 modely, které se liší provedením vnějších dveří
- samostatný ovládací panel s LED displejem pro chladničku i mrazničku
- užitný objem: 200 l chladnička, 100 l mraznička
- teplotní rozsah: 2 až 8 °C chladnička, -25 až -10 °C mraznička
- ekologické chladivo – přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
- alarmová hlášení – upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty, alarm otevřených dveří
- plastová vnitřní komora, výškově nastavitelné drátěné police/rošty potažené plastem, vnitřní LED osvětlení, průchodky pro připojení nezávislého teplotního čidla
- zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), integrovaný mechanický zámek dveří
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém
- v souladu s EN 60068-3-5
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou drátěné police potažené plastem – tři pro chladničku a dvě pro mrazničku; další police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)





Technické údaje		FRZ 300	FRZ 300 G
Typ		plné (chladnička) plné (mraznička)	prosklené (chladnička) plné (mraznička)
Provedení dveří			
Užitný objem	Chladnička:	200 l	
	Mraznička:	100 l	
Teplotní rozsah	Chladnička:	2 – 8 °C	
	Mraznička:	-25 ... -10 °C	
Chladivo	Chladnička:	R600a (GWP 3)	
	Mraznička:	R290 (GWP 3)	
Chladicí systém	Chladnička:	dynamický (nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru)	
	Mraznička:	statický	

Systém odmrazování	Chladnička:	automatický
	Mraznička:	manuální
Vnitřní komora		plastová
Vnitřní osvětlení		LED (chladnička)
Počet polic (standard/max)	Chladnička:	3/5 (max. zatížení police 15 kg)
	Mraznička:	2/3 (max. zatížení police 15 kg)
Bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení		ano
Průchodka pro externí teplotní čidlo		ano, Ø 10 mm (1x chladnička, 1x mraznička)
Provozní podmínky		teplota okolí: 5 - 35 °C, max. 85% RV bez kondenzace
Rozměry (š x v x h)	Vnější:	600 x 1770 x 610 mm
	Vnitřní:	510 x 730 x 490 mm (chladnička) 450 x 440 x 480 mm (mraznička)
Hmotnost		75 kg
Průměrná spotřeba za 24 hodin		3,2 kWh
Napájení		220 - 240 V, 50 Hz

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení dveří	Dostupnost	Cena / ks
406 860 415 102	FRZ 300	200/100	2 až 8 °C/-25 až -10 °C	Plné/plné	3-4 týdny	63 700 Kč
406 860 415 112	FRZ 300 G	200/100	2 až 8 °C/-25 až -10 °C	Prosklené/plné	3-4 týdny	67 375 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-ArgoLab-Combined-fridge-freezer-FRZ-300-EN.pdf
-  Data-Sheet-ArgoLab-Combined-fridge-freezer-FRZ-300-G-EN.pdf