

Chladnička kombinovaná Liebherr Perfection, série SCFvh

Výrobci a značky: Liebherr

Model SCFvh 4032 s prosklenými dveřmi pro snadnou kontrolu vzorků
Teplotní rozsah: 3 až 16 °C chladnička, -30 až -9 °C mraznička

Kombinované laboratorní chladničky Liebherr Perfection série SCFvh splňují nejpřísnější kritéria bezpečnosti a spolehlivosti. Vynikají uživatelským komfortem a nízkou spotřebou energie. Technologie NoFrost zajišťuje automatické odmrazování, bezspárová plastová vnitřní komora snadné čištění. Oba modely této série **splňují normu DIN 13277 pro skladování léků a vakcín.**



Základní charakteristika kombinovaných chladniček Liebherr série SCFvh:

- 2 modely, které se liší provedením vnějších dveří
- užitný objem: 206 l chladnička, 58 l mraznička
- teplotní rozsah: 3 až 16 °C chladnička, -30 až -9 °C mraznička
- 2" barevný dotykový displej, přehledné menu, nastavení chráněné heslem, paměť min/max teploty, historie alarmů, hodiny reálného času
- integrovaný záznamník dat (ukládá teplotní profily, historii alarmů, servisní informace po dobu až 5 let; uložená data lze načíst pomocí rozhraní USB)
- nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru (ventilátor zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty), automatické odmrazování (technologie NoFrost)
- ekologické chladivo R600a (GWP 3)
- vizuální a akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty), alarm otevřených dveří (časový interval lze nastavit), alarm při výpadku napájení, funkce SafetyDevice (v případě poklesu teploty v chladničce pod 2 °C je aktivován alarm), světelný alarm
- integrovaná baterie (v případě výpadku napájení zajišťuje zobrazení alarmových a servisních hlášení na displeji po dobu cca 12 hodin)
- vnitřní komora z odolného bílého plastu, vnější plášť z pozinkované oceli krytá bílou práškovou barvou, drátěné police potažené plastem, vnitřní osvětlení/svislý světelný LED pásek, průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla, kryt výparníku, kvalitní silná izolace (snižuje spotřebu energie a zabraňuje rychlé změně teploty při výpadku energie)
- komfortní ovládání dveří (při úhlu pod 90° se samy zavřou), zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), páková rukojeť s antibakteriální úpravou, integrovaný zámek dveří
- rozhraní LAN/WiFi, bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém, SmartModule
- v souladu s normou DIN 13277 a IEC 61010-2-011
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): drátěné police, nerezové děrované police, spodní mřížka, kolečka, náhradní těsnění dveří, náhradní baterie, spojovací rám pro spojení více spotřebičů v řadě, licence SmartMonitoring pro vzdálenou kontrolu a dokumentaci (HACCP)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky chladničky jsou 4 drátěné police potažené plastem (chladnička), 3 skleněné police a 3 plastové zásuvky (mraznička)


Technické údaje kombinovaných chladniček Liebherr série SCFvh


| Typ | | SCFvh 4032 | SCFvh 4002 |
|---------------------------|----------------|---|---|
| Provedení dveří | | prosklené (chladnička) plné (mraznička) | plné (chladnička) plné (mraznička) |
| Objem chladničky | Brutto/Užitný: | 284/206 l | 272/206 l |
| Objem mrazničky | Brutto/Užitný: | 112/58 l | 112/58 l |
| Teplotní rozsah | Chladnička: | 3 ... 16 °C | |
| | Mraznička: | -30 ... -9 °C | |
| Teplotní stabilita | Chladnička: | ±3,4 °C | ±3,3 °C |
| | Mraznička: | ±4,4 °C | ±3,3 °C |
| Chladivo | | R600a (GWP 3) | |
| Chladicí systém | | dynamický | |
| Systém odmrazování | | automatický (technologie NoFrost) | |
| Vnitřní komora | | plastová | |
| Vnitřní osvětlení | Chladnička: | LED pásek (samostatně spínaný, vertikální, po celé výšce spotřebiče, umístěn vlevo) | LED pásek (vertikální, po celé výšce spotřebiče, umístěn vlevo) |
| | Mraznička: | LED | LED |
| Počet polic | Chladnička: | 4 (max. zatížení police 45 kg) | |
| Počet zásuvek | Mraznička: | 3 (max. zatížení zásuvky 40 kg) | |
| Povolené celkové zatížení | | 345 kg | |
| Rozhraní | | USB (pro získání dat z integrovaného záznamníku), LAN/WiFi | |
| Bezpotenciálový kontakt | | ano | |
| Průchodka | | ano, 2x Ø 10 mm (dle DIN 13277) | |
| Rozměry (š x h x v) | Vnější: | 597 x 654 x 2044 mm | |
| | Vnitřní: | 460 x 423 x 1037 mm (chladnička) 406 x 292 x 595 mm (mraznička) | |
| Hmotnost | | 99 kg | 85 kg |
| Hlučnost | | 48 dB(A) | |
| Provozní podmínky | | teplota okolí: 10 - 35 °C, max. 75% RV | |
| Napájení | | 220 - 240V~, 50/60 Hz (délka kabelu cca 3 m) | |

| Obj. číslo | Typ | Objem [l] | Teplotní rozsah [°C] | Provedení dveří | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 406 211 364 032 | SCFvh 4032 | 206/58 | 3 až 16 °C/-30 až -9 °C | Prosklené/plné | 4-6 týdnů | 76 920 Kč |
| 406 211 364 002 | SCFvh 4002 | 206/58 | 3 až 16 °C/-30 až -9 °C | Plné/plné | 4-6 týdnů | 68 100 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogovy-list-Liebherr-Kombinovana-chladnicka-Perfection-SCFvh-4002.pdf

 Katalogovy-list-Liebherr-Kombinovana-chladnicka-Perfection-SCFvh-4032.pdf