

Chladnička laboratorní Liebherr Performance, série SRFvg, plastový interiér

Výrobci a značky: Liebherr

Plné nebo prosklené dveře
Teplotní rozsah 3 - 16 °C

Série SRFvg nabízí 6 modelů chladniček s dynamickým chlazením cirkulujícím vzduchem a automatickým odmrazováním. Přístroje jsou vybaveny řadou funkcí, které zajišťují přesné a spolehlivé chlazení. Jsou dobrou volbou pro laboratoře, které vyžadují stabilní a bezpečné skladování citlivých vzorků.



Základní charakteristika chladniček Liebherr Performance série SRFvg:

- 6 modelů, které se liší objemem a provedením vnějších dveří
- teplotní rozsah: 3 - 16 °C
- dotykový monochromatický displej, přehledné menu, nastavení chráněné heslem, paměť min/max teploty (max. 40 dnů)
- nucená cirkulace vzduchu pomocí ventilátoru (ventilátor zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty), automatické odmrazování
- ekologické chladivo R600a (GWP 3)
- akustický alarm (upozornění při dosažení spodní nebo horní prahové hodnoty), alarm otevřených dveří (časový interval lze nastavit), alarm při výpadku napájení, funkce SafetyDevice (v případě poklesu teploty pod 2 °C je aktivován alarm), světelný alarm
- vnitřní komora z odolného bílého plastu, vnější plášť z pozinkované oceli kryté bílou práškovou barvou, drátěné police/rošty potažené plastem, stropní LED osvětlení (pouze modely s prosklenými dveřmi), průchodka pro připojení nezávislého teplotního čidla, kryt výparníku, kvalitní silná izolace (snižuje spotřebu energie a zabraňuje rychlé změně teploty při výpadku energie)
- komfortní ovládání dveří (při úhlu pod 90° se samy zavřou), zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo), páková rukojeť s antibakteriální úpravou, integrovaný mechanický zámek dveří
- bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém, za příplatek možnost rozhraní LAN/WiFi a SmartModule
- v souladu s normou IEC 61010-2-011 a DIN EN ISO 14644 (vhodné pro použití v čistých prostorách)
- volitelné příslušenství a vybavení za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): skleněné nebo děrované police, výškově nastavitelné nožičky 90 - 120 nebo 150 - 180 mm, kolečka o Ø 80 nebo 100 mm, náhradní těsnění dveří, spojovací rám pro spojení více spotřebičů v řadě, rozhraní WLAN/LAN, SmartModule, licence SmartMonitoring pro vzdálenou kontrolu a dokumentaci (HACCP)

Technické údaje chladniček Performance série SRFvg o objemu 260 a 297 l					
Typ		SRFvg 3501	SRFvg 3511	SRFvg 4001	SRFvg 4011
Objem	Brutto:	344 l	367 l	394 l	420 l
	Užitný:	261 l	260 l	298 l	297 l
Teplotní rozsah		3 - 16 °C			
Teplotní stabilita		±3 °C			

Chladivo	R600a (GWP 3)				
Chladicí systém	dynamický				
Systém odmrazování	automatický				
Vnitřní komora	plastová				
Vnitřní osvětlení	-	stropní LED, samostatně spínané	-	stropní LED, samostatně spínané	
Provedení dveří	plné	prosklené	plné	prosklené	
Zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo)	ano				
Zámek dveří	mechanický				
Police	Počet:	4 výškově nastavitelné rošty s plastovým potahem	5 výškově nastavitelných roštů s plastovým potahem		
	Rozměry (š x h):	460 x 423 mm	460 x 423 mm		
	Max. zatížení:	45 kg	45 kg		
Povolené celkové zatížení	180 kg		225 kg		
Rozhraní	LAN/WiFi (za příplatek)				
Bezpotenciálový kontakt	ano				
Průchodka pro externí teplotní čidlo	ano, Ø 10 mm				
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	460x423x1460 mm	460x423x1442 mm	460x423x1660 mm	460x423x1642 mm
	Vnější:	597 x 654 x 1684 mm		597 x 654 x 1884 mm	
Kolečka	ne				
Hmotnost	60 kg	76 kg	65 kg	83 kg	
Průměrná spotřeba za 24 hodin	0,619 kWh	1,074 kWh	0,669 kWh	1,180 kWh	
Hlučnost	48 dB(A)		49 dB(A)		
Provozní podmínky	teplota okolí: 10 – 35 °C				
Napájení	220 – 240 V, 50 Hz				
Délka kabelu	3 m				







Technické údaje chladniček Performance série SRFvg o objemu 440 l			
Typ		SRFvg 5501	SRFvg 5511
Objem	Brutto:	558 l	588 l
	Užitný:	441 l	440 l
Teplotní rozsah	3 – 16 °C		
Teplotní stabilita	±3 °C		
Chladivo	R600a (GWP 3)		
Chladicí systém	dynamický		
Systém odmrazování	automatický		
Vnitřní komora	plastová		
Vnitřní osvětlení	-	stropní LED, samostatně spínané	
Provedení dveří	plné	prosklené	
Zaměnitelné otevírání dveří (vpravo/vlevo)	ano		

Zámek dveří	mechanický		
Police	Počet:	5 výškově nastavitelných roštů s plastovým potahem	
	Rozměry (š x h):	600 x 536 mm	
	Max. zatížení:	60 kg	
Povolené celkové zatížení	300 kg		
Rozhraní	LAN/WiFi (za příplatek)		
Bezpoteenciálový kontakt	ano		
Průchodka pro externí teplotní čidlo	ano, Ø 10 mm		
Rozměry (š x h x v)	Vnitřní:	606 x 536 x 1460 mm	606 x 536 x 1442 mm
	Vnější:	747 x 769 x 1684 mm	
Kolečka	ne		
Hmotnost	80 kg	100 kg	
Průměrná spotřeba za 24 hodin	0,684 kWh	1,184 kWh	
Hlučnost	49 dB(A)		
Provozní podmínky	teplota okolí: 10 - 35 °C		
Napájení	220 - 240 V, 50 Hz		
Délka kabelu	3 m		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Provedení dveří	Dostupnost	Cena / ks
406 210 473 501	SRFvg 3501	261	3 - 16	Plné	3-4 týdny	50 950 Kč
406 210 473 511	SRFvg 3511	260	3 - 16	Prosklené	3-4 týdny	58 300 Kč
406 210 474 001	SRFvg 4001	298	3 - 16	Plné	3-4 týdny	52 910 Kč
406 210 474 011	SRFvg 4011	297	3 - 16	Prosklené	3-4 týdny	57 810 Kč
406 210 475 501	SRFvg 5501	441	3 - 16	Plné	3-4 týdny	61 730 Kč
406 210 475 511	SRFvg 5511	440	3 - 16	Prosklené	3-4 týdny	67 610 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Katalogovy-list-Liebherr-Laboratorni-chladnicka-Performance-SRFvg-3501.pdf
-  Katalogovy-list-Liebherr-Laboratorni-chladnicka-Performance-SRFvg-3511.pdf
-  Katalogovy-list-Liebherr-Laboratorni-chladnicka-Performance-SRFvg-4001.pdf
-  Katalogovy-list-Liebherr-Laboratorni-chladnicka-Performance-SRFvg-4011.pdf
-  Katalogovy-list-Liebherr-Laboratorni-chladnicka-Performance-SRFvg-5501.pdf
-  Katalogovy-list-Liebherr-Laboratorni-chladnicka-Performance-SRFvg-5511.pdf