


Cukroměr provozní, bez teploměru

Cukroměr slouží k měření zbytkového cukru v kvasu. Před destilací lze cukroměrem zjistit prokvašenost kvasu a jeho vhodnost na vypálení.

- stupnice v hmotnostních procentech
- různý rozsah stupnic
- dělení stupnice: 0,2 % hmot.
- délka: 340, 370 nebo 380 mm
- bez teploměru
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [% hmot.]	Dělení [% hmot.]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 023 600 201	0 - 10	0,2	340	Skladem, do 1 týdne	253 Kč
170 023 600 202	0 - 20	0,2	370	Skladem, do 1 týdne	275 Kč
170 023 600 203	0 - 30	0,2	380	Skladem, do 1 týdne	301 Kč
170 023 600 204	30 - 60	0,2	380	2-3 týdny	514 Kč
170 023 600 205	50 - 80	0,2	380	2-3 týdny	514 Kč
170 023 600 206	60 - 90	0,2	380	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.