

Cukroměr provozní, bez teploměru, Rozsah [% hmot.]: 60 – 90, Dělení [% hmot.]: 0,2, Délka [mm]: 380

Cukroměr slouží k měření zbytkového cukru v kvasu. Před destilací lze cukroměrem zjistit prokvašenost kvasu a jeho vhodnost na vypálení.

- stupnice v hmotnostních procentech
- různý rozsah stupnic
- dělení stupnice: 0,2 % hmot.
- délka: 340, 370 nebo 380 mm
- bez teploměru
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [% hmot.]	Dělení [% hmot.]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 023 600 201	0 – 10	0,2	340	Skladem	242 Kč
170 023 600 202	0 – 20	0,2	370	Skladem	264 Kč
170 023 600 203	0 – 30	0,2	380	Skladem	288 Kč
170 023 600 204	30 – 60	0,2	380	2-3 týdny	492 Kč
170 023 600 205	50 – 80	0,2	380	2-3 týdny	492 Kč
170 023 600 206	60 – 90	0,2	380	Na dotaz	436 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.