

Cukroměr provozní, s teploměrem

Cukroměr slouží k měření zbytkového cukru v kvasu. Před destilací lze cukroměrem zjistit prokvašenost kvasu a jeho vhodnost na vypálení.

- stupnice v hmotnostních procentech
- různý rozsah stupnic
- dělení stupnice: 0,2 % hmot.
- délka: 370 nebo 380 mm
- s teploměrem (rozsah 10 - 50 °C, dělení 1 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



Obj. číslo	Rozsah [% hmot.]	Dělení [% hmot.]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
170 261 020 205	0 - 20	0,2	370	3-4 týdny	743 Kč
170 261 020 301	0 - 30	0,2	380	3-4 týdny	788 Kč
170 261 020 401	30 - 60	0,2	380	3-4 týdny	863 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.