

Dávkovač PCD 1048 s opěrnou dráhou

Dávkovače s opěrnou dráhou mají široké uplatnění a lze je použít i pro dávkování agresivních a viskózních kapalin a gelů. Chemická kompatibilita je dána materiálem čerpací hadičky (silikon, Norpren, C-Flex, Tygon, Viton). Vyznačují se kompaktní a spolehlivou konstrukcí a jednoduchou obsluhou.



Základní charakteristika dávkovače PCD 1048:

- s odpruženou odklopnou opěrnou dráhou (umožňuje snadné a rychlé založení hadičky)
- po každém spuštění načerpají nastavený objem dávky konstantním výkonem - "rozplňovačky"
- nastavení objemu dávky číslcovým přepínačem v rozsahu 1,0-99,9 ml (konkrétní objem dávky je dán rozměry hadičky a nastavením přepínače)
- dávkovače jsou přednastaveny pro uvedené rozměry hadičky, pro jiné rozměry je možné přednastavení upravit nebo je nutné údaj na přepínači přepočítat
- pro zaplnění nebo propláchnutí hadičky je možné přepnout dávkovač do režimu čerpadla, pro zpětné vyprázdnění lze využít funkce REVERS (pouze verze Z)
- držák hadiček s posuvnými svorkami (hadičky mohou být v metráži)
- pro přesné dávkování je doporučeno provést kalibraci pro dané čerpací segmenty a pracovní podmínky
- standardně jsou vybaveny konektorem pro externí spuštění (např. nožním spouštěčem nebo spouštěcím stojánkem, se kterým vytváří poloautomatickou plnicí linku - objednává se samostatně - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu)
- určeny pro normální prostředí, izolační třída 1 s krytím IP 22

Technické údaje					
Typ	Čerpací hadičky ID/stěna [mm]	Nastavení dávky [ml]	Výkon [ml/min]	Max. RPM	Funkce REV
PCD 1048D	1 - 6 / 1,5 - 1,6	8 - 100 (ID6)	500	220 ⁻¹	ne
		1 - 10 (ID2)	80	220 ⁻¹	ne
PCD 1048DZ		8 - 100 (ID6)	500	220 ⁻¹	ano
		1 - 10 (ID2)	80	220 ⁻¹	ano

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
402 810 710 484	PCD 1048D	Dávkovač s opěrnou dráhou + 1 m hadiček ID6 a ID2	3-4 týdny	37 400 Kč
402 810 104 848	PCD 1048DZ	Dávkovač s opěrnou dráhou, s funkcí REV + 1 m hadiček ID6 a ID2	3-4 týdny	38 540 Kč

