

## Deska TLC skleněná

Skleněné desky se silikagelem Silica 60 (střední velikost pórů 60A), velikost částic 5-17  $\mu\text{m}$  v níže uvedených tloušťkách Vám rádi nabídneme na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.

- tloušťka vrstvy 0,25 mm
- tloušťka vrstvy 0,50 mm pro preparativní TLC
- tloušťka vrstvy 1,0 mm pro preparativní TLC
- tloušťka vrstvy 2,0 mm pro preparativní TLC

