

TEPLOMĚRY/VLHKOMĚRY TESTO

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Teploměry, vlhkoměry a další přístroje pro měření prostředí (klimatu) > Teploměry/vlhkoměry Testo

Teploměr s vlhkoměrem testo 610

Výrobci a značky: Testo

Kontrolní měření teploty a vlhkosti vzduchu, výpočet rosného bodu

Malý ergonomický teploměr s vlhkoměrem testo 610 je ideální pro rychlou kontrolu vnitřního klimatu. Používá se v laboratořích, kancelářích, výrobních prostorách i skladech.

Základní charakteristika teploměru s vlhkoměrem testo 610:

- dobře čitelný podsvícený dvouřádkový LCD displej, jednoduché ovládání
- zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty, funkce HOLD
- automatický výpočet rosného bodu a teploty mokrého teploměru
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ochranná krytka, pouzdro na opasek, zápěstní řemínek a baterie



i V případě zájmu o akreditovanou kalibraci (teplota, vlhkost) nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje		
NTC	Měřicí rozsah:	-10 ... 50 °C
	Rozlišení:	0,1 °C
	Přesnost:	±0,5 °C
Kapacitní vlhkostní senzor	Měřicí rozsah:	0 - 100 % RV
	Rozlišení:	0,1 % RV
	Přesnost:	±2,5 % RV v rozsahu 5 - 95 % RV
Rychlost měření		1 s
Provozní podmínky		teplota okolí: -10 ... 50 °C
Rozměry		119 x 46 x 25 mm
Hmotnost		90 g (včetně baterií a ochranné krytky)
Napájení		2x 1,5V AAA baterie (životnost cca 200 hodin bez podsvíceného displeje)
Krytí		IP20

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 105 600 610	testo 610	Včetně pouzdra na opasek, ochranné krytky, zápěstního řemínku a baterií	2-3 týdny	4 360 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr s vlhkoměrem testo 608

Výrobci a značky: Testo

Kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu, výpočet rosného bodu

Teploměry s vlhkoměrem testo 608 jsou ideální pro průběžné měření vnitřního klimatu. Používají se v laboratořích, kancelářích, skladech, zahradnických centrech, obytných místnostech a všude tam, kde není potřebná dokumentace a správa naměřených dat. Přístroje zobrazují teplotu a vlhkost na velkém přehledném displeji.

Základní charakteristika teploměru s vlhkoměrem testo 608:

- dva typy: **testo 608-H1** pro kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu a **testo 608-H2** pro kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu s vizuálním alarmem při překročení nastavené mezní hodnoty
- dobře čitelný dvouřádkový LCD displej, jednoduché ovládání
- zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty
- automatický výpočet rosného bodu
- indikace konce životnosti baterie na displeji
- možnost postavení na stůl nebo připevnění na zeď
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je baterie



 V případě zájmu o akreditovanou kalibraci (teplota, vlhkost) nás neváhejte kontaktovat!

Technické údaje			
Typ		testo 608-H1	testo 608-H2
NTC	Měřicí rozsah:	0 – 50 °C	-10 ... 70 °C
	Rozlišení:	0,1 °C	
	Přesnost (při 25 °C):	±0,5 °C	
Kapacitní vlhkosťní senzor	Měřicí rozsah:	10 – 95 % RV	2 – 98 % RV
	Rozlišení:	0,1 RV	
	Přesnost:	±3 % RV	±2 % RV
Vizuální alarm (červená LED dioda)		ne	ano (mezní hodnotu pro alarm lze nastavit pouze pro jeden měřený parametr)
Rychlost měření		18 s	
Rozměry		111 x 90 x 40 mm	
Hmotnost		168 g	
Napájení		9V baterie (životnost cca 1 rok)	

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
395 105 606 081	608-H1 pro kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu	2-3 týdny	2 470 Kč
395 105 606 082	608-H2 pro kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu, vizuální alarm při překročení limitních hodnot	2-3 týdny	3 560 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Teploměr-s-vlhkoměrem-testo-608.pdf