

## Elektroda pH kombinovaná, laboratorní standardní, Theta 90, Typ: HC 173-SC, Popis: Kombinovaná plastová samočisticí, Specifické vlastnosti, užití: Viskózní referenční elektrolyt, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 - 13, pracovní teplota 0 - 50 °C

Laboratorní kombinované pH elektrody jsou primárně určeny pro přesná nekontinuální měření.

### Základní charakteristika elektrod Theta 90:

- nejpoužívanější pH elektrody
- kombinují měrnou pH elektrodu a referenční elektrodu v jednom těle (nevyžadují další externí referenční elektrodu do páru)
- některé typy lze použít nejen v laboratoři, ale i pro kontrolní měření v provozech a v terénu s přenosnými pH metry
- konektor BNC, délka kabelu 1 m (za příplatek lze dodat konektor DIN 19262 nebo konektorovou redukci BNC-DIN 19262)
- součástí dodávky je krytka na elektrodu, příslušné referenční elektrolyty a návod
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)



**i** Elektrody jsou vyráběny na základě objednávky, počítejte prosím s delším termínem dodání.

| Obj. číslo      | Typ    | Popis                  | Specifické vlastnosti, užití                                                                         | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 470 660 012 121 | HC 103 | Kombinovaná standardní | Přesnost, rychlost odezvy, pH 0 - 14, pracovní teplota 0 - 70 °C                                     | Na dotaz   | 3 480 Kč  |
| 470 660 012 111 | HC 113 | Kombinovaná standardní | Zvýšená mechanická odolnost, vyšší rychlost odezvy, stabilita, pH 0 - 13, pracovní teplota 0 - 70 °C | Na dotaz   | 3 130 Kč  |
| 470 660 012 141 | HC 123 | Kombinovaná vpichová   | Viskózní elektrolyt, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 - 13, pracovní teplota 0 - 70 °C              | Na dotaz   | 3 360 Kč  |
| 470 660 012 151 | HC 133 | Kombinovaná semimikro  | Malé objemy, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 - 13, pracovní teplota 0 - 70 °C                      | Na dotaz   | 3 940 Kč  |

| Obj. číslo      | Typ       | Popis                            | Specifické vlastnosti, užití                                                                                                                      | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 470 660 012 161 | HC 143    | Kombinovaná standardní           | Pro měření pH v roztocích s nízkou vodivostí, emulzích a suspenzích, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C                                        | Na dotaz   | 3 280 Kč  |
| 470 660 012 171 | HC 144    | Kombinovaná standardní           | Měření v mléce a mléčných výrobcích, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C                                                                        | Na dotaz   | 3 610 Kč  |
| 470 660 012 115 | HC 144-M  | Kombinovaná standardní           | Pro měření v ovocných šťávách a mléčných výrobcích                                                                                                | Na dotaz   | 3 780 Kč  |
| 470 660 012 181 | HC 145    | Kombinovaná standardní           | Dvojitý solný můstek proti sraženinám, pro měření pH v roztocích s nízkou vodivostí, emulzích a suspenzích, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C | Na dotaz   | 4 520 Kč  |
| 470 660 012 191 | HC 153    | Kombinovaná mikro                | Velmi malé objemy, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 70 °C                                                                                          | Na dotaz   | 4 440 Kč  |
| 470 660 012 201 | HC 163    | Kombinovaná dotyková             | Dotyková pro ploché vzorky (papír, kůže), celoskleněná, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 40 °C                                                     | Na dotaz   | 4 540 Kč  |
| 470 660 012 214 | HC 173-SC | Kombinovaná plastová samočisticí | Viskózní referenční elektrolyt, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 50 °C                                                | Na dotaz   | 2 880 Kč  |
| 470 660 012 212 | HC 175    | Kombinovaná plastová             | Rozebíratelná čistitelná diafragma, zvýšená mechanická odolnost, pH 0 – 13, pracovní teplota 0 – 50 °C                                            | Na dotaz   | 4 540 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*