

## Exsikátor se skleněným hmatníkem dle normy DIN 12491, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

- bez porcelánové desky (objednává se samostatně)
- dle normy DIN 12491, ISO 13130
- oblast použití: vysoušení vzorků, uložení látek citlivých na vlhko



Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	DN	d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 415 280 103	280/K/100	Bez porcelánové desky	100	153	94	191	Na dotaz	1 073 Kč
632 415 280 153	280/K/150	Bez porcelánové desky	150	215	143	261	1-2 týdny	1 596 Kč
632 415 280 203	280/K/200	Bez porcelánové desky	200	270	192	311	Na dotaz	1 961 Kč
632 415 280 253	280/K/250	Bez porcelánové desky	250	320	239	363	Na dotaz	3 069 Kč
632 415 280 303	280/K/300	Bez porcelánové desky	300	380	285	438	Na dotaz	5 161 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Porcelánové desky do exsikátorů dle DIN 12491

Obj. číslo	Popis	Průměr desky [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 333 138 101 1	Deska porcelánová k exsikátoru DN 100 dle normy DIN 12491	90	3-4 týdny	260 Kč
641 333 138 201 1	Deska porcelánová k exsikátoru DN 150 dle normy DIN 12491	140	3-4 týdny	380 Kč
641 333 138 301 1	Deska porcelánová k exsikátoru DN 200 dle normy DIN 12491	190	3-4 týdny	640 Kč
641 333 138 401 1	Deska porcelánová k exsikátoru DN 250 dle normy DIN 12491	235	3-4 týdny	902 Kč
641 333 138 501 1	Deska porcelánová k exsikátoru DN 300 dle normy DIN 12491	280	3-4 týdny	989 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Náhradní víka

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
632 415 280 101	Víko se skleněným hmatníkem k exsikátoru DN 100 dle normy DIN 12491	Na dotaz	604 Kč
632 415 280 151	Víko se skleněným hmatníkem k exsikátoru DN 150 dle normy DIN 12491	1-2 týdny	835 Kč
632 415 280 201	Víko se skleněným hmatníkem k exsikátoru DN 200 dle normy DIN 12491	Na dotaz	921 Kč
632 415 280 251	Víko se skleněným hmatníkem k exsikátoru DN 250 dle normy DIN 12491	Na dotaz	1 163 Kč
632 415 280 301	Víko se skleněným hmatníkem k exsikátoru DN 300 dle normy DIN 12491	Na dotaz	1 781 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*