

Exsikátor skříňový WSL s přívodem inertního plynu

Výrobci a značky: WSL

Skříňové exsikátory jsou ideální pro dlouhodobé uchovávání vzorků a materiálů citlivých na vlhkost. Jako absorbční materiál je v nich využíván silikagel. Vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu zvenčí. Dva kulové ventily umožňují plnění exsikátoru inertním plynem.



Základní charakteristika skříňových exsikátorů WSL s přívodem inertního plynu:

- dvě série: **EKS-GB** (stěny z průhledného plexiskla pro snadnou kontrolu uloženého materiálu) a **EKS-GC** (stěny z černého plexiskla pro ochranu uloženého materiálu před světlem a UV zářením)
- v každé sérii 3 modely o objemu 53, 78 nebo 109 l
- **konstrukce** z eloxovaného hliníku, stěny z PMMA (plexisklo), 2 kulové ventily, protiskluzové nožičky
- uzamykatelné dveře s celoobvodovým gumovým těsněním a magnetickým zámekem (vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu)
- dobře čitelný digitální vlhkoměr (zobrazení skutečné vlhkosti a teploty uvnitř exsikátoru)
- výškově nastavitelné police
- oblast použití: ukládání referenčních vzorků, elektronických součástek, vzorků DNA a jakýchkoli materiálů citlivých na vlhkost
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): náhradní a zesílené police z PMMA, nerezové police, nerezové police/rošty na dno
- **informace k dodávce:** součástí dodávky exsikátoru jsou 4 police z PMMA o tloušťce 5 mm, melaminový podnos a 500g balení vysoušecího gelu

Náš TIP: V naší nabídce najdete i [skříňové exsikátory](#) bez přívodu inertního plynu, klasické [skleněné](#) nebo [plastové](#) exsikátory.

Technické údaje:						
Typ	EKS-GB 11	EKS-GC 11	EKS-GB 12	EKS-GC 12	EKS-GB 13	EKS-GC 13
Objem	53 l		78 l		109 l	
Pracovní rozsah teplot	-20 ... 70 °C					
Materiál stěn	čirý PMMA	černý PMMA	čirý PMMA	černý PMMA	čirý PMMA	černý PMMA
Vnitřní rozměry (š x h x v)	300 x 350 x 510 mm		350 x 400 x 560 mm		400 x 450 x 610 mm	
Využitelné rozměry (š x h x v)	271 x 315 x 410 mm		321 x 365 x 460 mm		371 x 415 x 510 mm	

Vnější rozměry (š x h x v)	320 x 385 x 540 mm	370 x 435 x 590 mm	420 x 485 x 640 mm
Nosnost police ⁽¹⁾	10 kg	5 kg	5 kg
Povolené celkové zatížení	40 kg		
Tlak	atmosférický		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Materiál stěh	Dostupnost	Cena / ks
Exsikátory s panely z průhledného plexiskla (snadná kontrola uloženého materiálu):					
130 725 207 211	EKS-GB 11	53	Číré plexisklo	6-8 týdnů	24 960 Kč
130 725 207 212	EKS-GB 12	78	Číré plexisklo	6-8 týdnů	27 280 Kč
130 725 207 213	EKS-GB 13	109	Číré plexisklo	6-8 týdnů	28 640 Kč
Exsikátory s panely z černého plexiskla (ochrana uloženého materiálu před světlem a UV zářením):					
130 725 207 311	EKS-GC 11	53	Černé plexisklo	6-8 týdnů	24 960 Kč
130 725 207 312	EKS-GC 12	78	Černé plexisklo	6-8 týdnů	27 280 Kč
130 725 207 313	EKS-GC 13	109	Černé plexisklo	6-8 týdnů	28 640 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Police z plexiskla (PMMA)

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 720 520 105 1	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-GB 11 a EKS-GC 11	10	6-8 týdnů	880 Kč
130 720 520 205 1	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-GB 12 a EKS-GC 12	5	6-8 týdnů	987 Kč
130 720 520 208 1	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 8 mm, vhodná do exsikátoru EKS-GB 12 a EKS-GC 12	10	6-8 týdnů	1 547 Kč
130 720 520 305 1	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-GB 13 a EKS-GC 13	5	6-8 týdnů	1 067 Kč
130 720 520 310 1	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 10 mm, vhodná do exsikátoru EKS-GB 13 a EKS-GC 13	10	6-8 týdnů	2 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nerezové police

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 720 052 021 1	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-GB 11 a EKS-GC 11	5	6-8 týdnů	1 520 Kč
130 720 520 215 1	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-GB 11 a EKS-GC 11	10	6-8 týdnů	1 733 Kč
130 720 052 022 1	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-GB 12 a EKS-GC 12	5	6-8 týdnů	1 947 Kč
130 720 520 225 1	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-GB 12 a EKS-GC 12	10	6-8 týdnů	2 080 Kč
130 720 052 023 1	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-GB 13 a EKS-GC 13	5	6-8 týdnů	2 293 Kč
130 720 520 235 1	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-GB 13 a EKS-GC 13	10	6-8 týdnů	2 720 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nerezová police (rošt) na dno exsikátoru

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 725 202 185 1	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-GB 11 a EKS-GC 11	40	Kontaktujte nás	
130 725 202 285 1	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-GB 12 a EKS-GC 12	40	Kontaktujte nás	
130 725 202 385 1	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-GB 13 a EKS-GC 13	40	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.