

## Exsikátor skříňový WSL

Výrobci a značky: WSL

Skříňové exsikátory jsou ideální pro dlouhodobé uchovávání vzorků a materiálů citlivých na vlhkost. Jako absorbční materiál je v nich využíván silikagel. Vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu zvenčí.



### Základní charakteristika skříňových exsikátorů WSL:

- dvě série: **EKS-B** (stěny z průhledného plexiskla pro snadnou kontrolu uloženého materiálu) a **EKS-C** (stěny z černého plexiskla pro ochranu uloženého materiálu před světlem a UV zářením)
- v každé sérii 3 modely o objemu 53, 78 nebo 109 l
- **konstrukce** z eloxovaného hliníku, stěny z PMMA (plexisklo), protiskluzové nožičky
- dveře s celoobvodovým gumovým těsněním a magnetickým zámekem (vzduchotěsná konstrukce zabraňuje průniku vlhkosti a prachu)
- dobře čitelný digitální vlhkoměr (zobrazení skutečné vlhkosti a teploty uvnitř exsikátoru)
- široký rozsah výškového nastavení polic
- oblast použití: ukládání referenčních vzorků, elektronických součástek, vzorků DNA a jakýchkoli materiálů citlivých na vlhkost
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): náhradní a zesílené police z PMMA, nerezové police, nerezové police/rošty na dno
- **informace k dodávce:** součástí dodávky exsikátoru jsou 4 police z PMMA, melaminový podnos a 500g balení vysoušecího gelu

**Náš TIP:** V naší nabídce najdete i [skříňové exsikátory s přívodem inertního plynu](#), klasické [skleněné](#) nebo [plastové](#) exsikátory.

Technické údaje:						
Typ	EKS-B 11	EKS-C 11	EKS-B 12	EKS-C 12	EKS-B 13	EKS-C 13
Objem	53 l		78 l		109 l	
Materiál stěn	čirý PMMA	černý PMMA	čirý PMMA	černý PMMA	čirý PMMA	černý PMMA
Vnitřní rozměry (š x h x v)	300 x 350 x 510 mm		350 x 400 x 560 mm		400 x 450 x 610 mm	
Využitelné rozměry (š x h x v)	271 x 315 x 410 mm		321 x 365 x 460 mm		371 x 415 x 510 mm	
Vnější rozměry (š x h x v)	320 x 385 x 540 mm		370 x 435 x 590 mm		420 x 485 x 640 mm	
Nosnost police <sup>(1)</sup>	10 kg		5 kg		5 kg	
Tlak	atmosférický					

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Materiál stěn	Dostupnost	Cena / ks
<b>Exsikátory s panely z průhledného plexiskla (snadná kontrola uloženého materiálu):</b>					
130 720 521 211	EKS-B 11	53	Číré plexisklo	6-8 týdnů	17 876 Kč
130 720 521 212	EKS-B 12	78	Číré plexisklo	6-8 týdnů	19 760 Kč
130 720 521 213	EKS-B 13	109	Číré plexisklo	6-8 týdnů	21 653 Kč
<b>Exsikátory s panely z černého plexiskla (ochrana uloženého materiálu před světlem a UV zářením):</b>					
130 720 521 311	EKS-C 11	53	Černé plexisklo	6-8 týdnů	17 876 Kč
130 720 521 312	EKS-C 12	78	Černé plexisklo	6-8 týdnů	19 760 Kč
130 720 521 313	EKS-C 13	109	Černé plexisklo	6-8 týdnů	21 653 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství: Police z plexiskla (PMMA)**

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 720 520 105	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-B 11 a EKS-C 11	10	6-8 týdnů	880 Kč
130 720 520 205	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-B 12 a EKS-C 12	5	6-8 týdnů	987 Kč
130 720 520 208	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 8 mm, vhodná do exsikátoru EKS-B 12 a EKS-C 12	10	6-8 týdnů	1 547 Kč
130 720 520 305	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 5 mm, vhodná do exsikátoru EKS-B 13 a EKS-C 13	5	6-8 týdnů	1 067 Kč
130 720 520 310	Police z plexiskla (PMMA), tloušťka 10 mm, vhodná do exsikátoru EKS-B 13 a EKS-C 13	10	6-8 týdnů	2 400 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství: Nerezové police**

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 720 052 021	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-B 11 a EKS-C 11	5	6-8 týdnů	1 520 Kč
130 720 520 215	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-B 11 a EKS-C 11	10	6-8 týdnů	1 733 Kč
130 720 052 022	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-B 12 a EKS-C 12	5	6-8 týdnů	1 947 Kč

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 720 520 225	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-B 12 a EKS-C 12	10	6-8 týdnů	2 080 Kč
130 720 052 023	Police nerezová (1.4301) do exsikátoru EKS-B 13 a EKS-C 13	5	6-8 týdnů	2 293 Kč
130 720 520 235	Police nerezová (1.4301) se zvýšenou nosností do exsikátoru EKS-B 13 a a EKS-C 13	10	6-8 týdnů	2 720 Kč



*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství: Nerezová police (rošt) na dno exsikátoru**

Obj. číslo	Popis	Nosnost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
130 725 202 185	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-B 11 a EKS-C 11	40	Kontaktujte nás	
130 725 202 285	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-B 12 a EKS-C 12	40	Kontaktujte nás	
130 725 202 385	Police nerezová (1.4301)/rošt na dno exsikátoru EKS-B 13 a EKS-C 13	40	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Soubory ke stažení**

-  Katalogový-list-WSL-Skříňové-exsikátory-EKS-B.pdf
-  Katalogový-list-WSL-Skříňové-exsikátory-EKS-C.pdf