

## Filtr ze skleněných mikrovláken bez pojiv, kruhové výseky, Whatman

Výrobci a značky: Whatman

- více typů s různou filtrační rychlostí a rozdílným záchytem částic
- teplotní odolnost do 550 °C
- přehled [vlastností a vhodného použití](#)



Obj. číslo	Grade	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
624 901 820 025	GF/A	25	100	Na dotaz	918 Kč
624 901 820 037	GF/A	37	100	Na dotaz	1 168 Kč
624 901 820 047	GF/A	47	100	Na dotaz	1 325 Kč
624 901 820 055	GF/A	55	100	Na dotaz	1 325 Kč
624 901 820 090	GF/A	90	100	Na dotaz	2 407 Kč
624 901 820 110	GF/A	110	100	Na dotaz	3 197 Kč
624 901 820 125	GF/A	125	100	Na dotaz	4 000 Kč
624 901 820 150	GF/A	150	100	Na dotaz	4 900 Kč
624 901 821 025	GF/B	25	100	Na dotaz	1 475 Kč
624 901 821 037	GF/B	37	100	Na dotaz	1 781 Kč
624 901 821 047	GF/B	47	100	Na dotaz	2 379 Kč
624 901 821 055	GF/B	55	100	Na dotaz	2 798 Kč
624 901 821 090	GF/B	90	25	Na dotaz	1 237 Kč
624 901 821 110	GF/B	110	25	Na dotaz	1 376 Kč
624 901 821 125	GF/B	125	25	Na dotaz	1 852 Kč
624 901 821 150	GF/B	150	25	Na dotaz	2 787 Kč
624 901 822 025	GF/C	25	100	Na dotaz	1 333 Kč
624 901 822 037	GF/C	37	100	Na dotaz	1 485 Kč
624 901 822 047	GF/C	47	100	Na dotaz	1 961 Kč
624 901 822 055	GF/C	55	100	Na dotaz	2 245 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Grade</b>	<b>Průměr [mm]</b>	<b>Balení [ks]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / bal.</b>
624 901 822 090	GF/C	90	100	Na dotaz	3 692 Kč
624 901 822 110	GF/C	110	100	Na dotaz	4 800 Kč
624 901 822 125	GF/C	125	100	Na dotaz	6 100 Kč
624 901 822 150	GF/C	150	100	Na dotaz	11 000 Kč
624 901 823 025	GF/D	25	100	Na dotaz	1 161 Kč
624 901 823 047	GF/D	47	100	Na dotaz	1 750 Kč
624 901 823 055	GF/D	55	100	Na dotaz	1 770 Kč
624 901 823 090	GF/D	90	25	Na dotaz	1 009 Kč
624 901 823 110	GF/D	110	25	Na dotaz	1 351 Kč
624 901 823 125	GF/D	125	25	Na dotaz	1 705 Kč
624 901 823 150	GF/D	150	25	Na dotaz	3 084 Kč
624 901 825 025	GF/F	25	100	Na dotaz	2 684 Kč
624 901 825 037	GF/F	37	100	Na dotaz	3 099 Kč
624 901 825 047	GF/F	47	100	Na dotaz	4 225 Kč
624 901 825 055	GF/F	55	100	Na dotaz	4 850 Kč
624 901 825 090	GF/F	90	25	Na dotaz	2 017 Kč
624 901 825 110	GF/F	110	25	Na dotaz	2 893 Kč
624 901 825 125	GF/F	125	25	Na dotaz	3 559 Kč
624 901 825 150	GF/F	150	25	Na dotaz	5 025 Kč
624 901 827 025	934-AH	25	100	Na dotaz	752 Kč
624 901 827 037	934-AH	37	100	Na dotaz	991 Kč
624 901 827 047	934-AH	47	100	Na dotaz	2 016 Kč
624 901 827 055	934-AH	55	100	Na dotaz	2 314 Kč
624 901 827 090	934-AH	90	100	Na dotaz	3 704 Kč
624 901 827 110	934-AH	110	100	Na dotaz	5 250 Kč
624 901 827 125	934-AH	125	100	Na dotaz	6 100 Kč
624 901 827 150	934-AH	150	100	Na dotaz	6 750 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*