

Hadice silikonová, transparentní, vakuová

Základní prodejní jednotka je 5 m.

- transparentní s mléčným nádechem
- tvrdost 60 Sh
- pracovní teplota -60 ... +200 °C (krátkodobě +260 °C)
- vhodná pro čerpadla



Obj. číslo	Vnitřní Ø [mm]	Vnější Ø [mm]	Síla stěny [mm]	Dostupnost	Cena / 5 m
332 303 110 412	4	12	4	Skladem, do 1 týdne	1 625 Kč
332 303 110 515	5	15	5	Skladem, do 1 týdne	2 371 Kč
332 303 110 612	6	12	3	Skladem, do 1 týdne	1 205 Kč
332 303 110 715	7	15	4	Skladem, do 1 týdne	2 236 Kč
332 303 110 816	8	16	4	Skladem, do 1 týdne	2 504 Kč
332 303 110 818	8	18	5	Skladem, do 1 týdne	2 855 Kč
332 303 111 020	10	20	5	Skladem, do 1 týdne	3 563 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.