

Hadice z PE, mléčný zákal, Vnitřní průměr [mm]: 9, Vnější průměr [mm]: 12

Materiál: LDPE

Minimální odběr je 5 m.

- určena k beztlakové dopravě kapalných, plyných a sypkých médií
- použití v chemickém a potravinářském průmyslu, v zemědělství
- bílá s mléčným zákalem
- pracovní teplota: -5 ... +40 °C, krátkodobě +90 °C
- není odolná UV záření



Obj. číslo	Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Min. odběr	Dostupnost	Cena / m
130 510 161 020	2	4	5 m	2-3 týdny	4 Kč
130 510 161 031	3	5	5 m	2-3 týdny	5 Kč
130 510 161 059	4	8	5 m	2-3 týdny	15 Kč
130 510 161 052	5	8	5 m	2-3 týdny	13 Kč
130 510 161 070	7	10	5 m	Skladem	16 Kč
130 510 161 090	9	12	5 m	3-4 týdny	20 Kč
130 510 161 100	10	12	5 m	2-3 týdny	15 Kč
130 510 161 121	12	15	5 m	Skladem	28 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.