

# Hlava jednokanálová k peristaltickým čerpadlům Heidolph

Výrobci a značky: Heidolph

V naší nabídce najdete tři typy jednokanálových hlav k peristaltickým čerpadlům Hei-FLOW. Hlavy SP quick a SP standard jsou vyráběny ve dvou modifikacích - pro hadičky o síle stěny 1,6 nebo 2,5 mm. Hlava SP vario je díky nastavitelné vůli válečků vhodná pro většinu hadic Heidolph. Kombinací pohonu (typu čerpadla), typu hlavy a vnitřního průměru použité hadičky lze volit průtok v rozmezí 0,38 - 4151 ml/min.



**i** Peristaltická čerpadla Hei-FLOW tvoří stavebnicový systém, který se skládá v případě jednokanálových čerpadel z pohonné jednotky (**Core**, **Expert**, **Ultimate**), jednokanálové hlavy a **hadičky**. Každá část sestavy se objednává samostatně. Výkon čerpadla je dán kombinací rychlosti otáček, typu hlavy a vnitřního průměru použité hadičky.


## Základní charakteristika jednokanálových hlav

Typ	Popis
<b>SP quick</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ snadná a rychlá výměna hadiček pomocí páky</li> <li>■ nízká pulzace díky systému 5 válečků</li> <li>■ válečky a ložiska z nerezové oceli</li> <li>■ pro hadičky o síle stěny 1,6 nebo 2,5 mm</li> <li>■ v závislosti na typu pohonu (čerpadla) a vnitřním průměru hadičky se průtok pohybuje v rozmezí 0,38 - 3436 ml/min</li> </ul>
<b>SP standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pro standardní aplikace</li> <li>■ rotor vybaven dvěma konvexními válečky (nestlačují hadici a nepoškozují tak buněčné kultury)</li> <li>■ válečky z nerezové oceli, ložiska z polyamidu</li> <li>■ pro hadičky o síle stěny 1,6 nebo 2,5 mm</li> <li>■ v závislosti na typu pohonu (čerpadla) a vnitřním průměru hadičky se průtok pohybuje v rozmezí 2,0 - 4151 ml/min</li> </ul>
<b>SP vario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ univerzální použití</li> <li>■ rotor vybaven dvěma konvexními válečky (nestlačují hadici a nepoškozují tak buněčné kultury)</li> <li>■ nastavitelná vůle válečků (vhodná pro většinu hadic Heidolph)</li> <li>■ válečky z nerezové oceli, ložiska z eloxovaného hliníku</li> <li>■ v závislosti na typu pohonu (čerpadla) a vnitřním průměru hadičky se průtok pohybuje v rozmezí 2,0 - 4151 ml/min</li> </ul>
<p><b>i</b> <b>Průměrné průtoky sestav čerpadel (pohon, hlava, vnitřní průměr hadičky) naleznete v příloženém souboru ke stažení.</b></p>	

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
392 271 110 000	SP quick pro hadičky o síle stěny 1,6 mm	4-6 týdnů	14 375 Kč
392 271 130 000	SP quick pro hadičky o síle stěny 2,5 mm	4-6 týdnů	14 500 Kč
392 234 301 000	SP standard pro hadičky o síle stěny 1,6 mm	4-6 týdnů	11 375 Kč
392 234 303 000	SP standard pro hadičky o síle stěny 2,5 mm	4-6 týdnů	11 475 Kč
392 234 511 000	SP vario kompatibilní s většinou hadiček Heidolph	4-6 týdnů	28 125 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Heidolph-Single-Channel-Pump-Heads-and-Tubing-Sizes-for-Hei-FLOW-EN.pdf](#)