

## Hlava vícekanálová k peristaltickým čerpadlům Heidolph


Výrobci a značky: Heidolph

V naší nabídce naleznete tři typy vícekanálových hlav určených pro peristaltická čerpadla Hei-FLOW. Peristaltická čerpadla Hei-FLOW tvoří stavebnicový systém, který se skládá v případě vícekanálových čerpadel z pohonné jednotky ([Core 120](#), [Expert 120](#), [Ultimate 120](#)), adaptéru, vícekanálové hlavy, kazety a [hadičky](#). Každá část sestavy se objednává samostatně. Výkon čerpadla je dán kombinací rychlosti otáček, typu hlavy a vnitřního průměru použité hadičky.



- 3 typy hlav: C4, C8 a C12
- 3 typy kazet: malá, střední a velká
- pro připojení vícekanálové hlavy k čerpadlu je nutný adaptér
- na jeden pohon čerpadla lze připojit více kazet (podle typu hlavy), na každou z kazet můžou být připojeny hadičky jiných vnitřních průměrů (současně lze tedy čerpat do více nádob různou rychlostí při provozu jednoho čerpadla)
- kazety lze měnit i během provozu čerpadla (výměna je velmi jednoduchá)

Základní charakteristika vícekanálových hlav a kazet	
Typ	Popis
<b>Hlava C4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ nízká pulzace díky systému 8 válečků</li> <li>■ určena pro maximálně 4 malé kazety</li> </ul>
<b>Hlava C8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ systém 4 válečků</li> <li>■ určena pro maximálně 8 středních kazet nebo pro maximálně 4 velké kazety</li> </ul>
<b>Hlava C12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ nízká pulzace díky systému 8 válečků</li> <li>■ vestavěná redukční převodovka pro dávkování velmi malých množství</li> <li>■ určena pro maximálně 12 malých kazet</li> </ul>
<b>Malá kazeta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ funguje pouze v kombinaci s hadičkami o délce 40 cm osazené "Stoppery" (zajišťují stabilitu hadičky v kazetě)</li> <li>■ pomocí hadicových spojek lze délku hadic prodloužit</li> <li>■ vhodná pro hadičky o síle stěny max. 0,9 mm a vnitřním průměru 0,2 mm; 0,5 mm; 0,9 mm; 1,4 mm nebo 2,8 mm</li> <li>■ v závislosti na typu pohonu (čerpadla) a vnitřním průměru hadičky se průtok pohybuje v rozmezí 0,005 – 37 ml/min</li> </ul>

<b>Střední kazeta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ určena pro hadičky o síle stěny 1,6 mm a vnitřním průměru 0,8 mm nebo 1,7 mm</li> <li>■ v závislosti na typu pohonu (čerpadla) a vnitřním průměru hadičky se průtok pohybuje v rozmezí 0,24 - 27 ml/min</li> </ul>
<b>Velká kazeta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ určena pro hadičky o síle stěny 1,6 mm a vnitřním průměru 1,7 mm; 3,1 mm, 4,8 mm nebo 6,4 mm</li> <li>■ v závislosti na typu pohonu (čerpadla) a vnitřním průměru hadičky se průtok pohybuje v rozmezí 1 - 364 ml/min</li> </ul>
<p><b> Průměrné průtoky sestav čerpadel (pohon, adaptér pod vícekanálovou hlavu, vícekanálová hlava, kazeta, vnitřní průměr hadičky) naleznete v příloženém souboru ke stažení.</b></p>	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 248 042 000	C4	Pro maximálně 4 malé kazety (bez kazet)	4-6 týdnů	26 500 Kč
392 244 081 000	C8	Pro maximálně 8 středních kazet nebo 4 velké kazety (bez kazet)	4-6 týdnů	38 575 Kč
392 248 122 000	C12	Pro maximálně 12 malých kazet (bez kazet)	4-6 týdnů	108 725 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
392 261 600 000	Adaptér k vícekanálovým hlavám	4-6 týdnů	3 500 Kč
392 249 002 200	Malá kazeta pro vícekanálové hlavy C4 a C12	4-6 týdnů	6 725 Kč
392 249 002 100	Střední kazeta pro vícekanálovou hlavu C8	4-6 týdnů	6 775 Kč
392 249 001 000	Velká kazeta pro vícekanálovou hlavu C8	4-6 týdnů	7 625 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Heidolph-Multi-Channel-Pump-Heads-and-Cassettes-and-Tubing-Sizes-for-Hei-FLOW-EN.pdf](#)