

SKLA HODINOVÁ

VERKON > Sklo a porcelán > Ostatní laboratorní sklo > Skla hodinová

Sklo hodinové vypouklé

Materiál: Sodnovápenaté sklo A 121 °C

- průměr 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 250 a 280 mm
- otavený okraj
- vypouklé dno



Náš TIP: V naší nabídce najdete i [hodinová skla z polypropylenu](#) a [hodinová skla z teflonu](#).

Obj. číslo	Průměr [mm]	Tloušťka stěny [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 952 420 030	30	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	17 Kč
634 952 430 780	40	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	18 Kč
634 952 430 790	50	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	18 Kč
634 952 430 840	60	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	19 Kč
634 952 430 860	70	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	19 Kč
634 952 430 910	80	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	21 Kč
634 952 430 950	90	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	24 Kč
634 952 430 010	100	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	24 Kč
634 952 430 060	110	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	26 Kč
634 952 430 070	120	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	27 Kč
634 952 430 080	125	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	29 Kč
634 952 430 110	140	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	35 Kč
634 952 430 120	150	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	38 Kč
634 952 420 160	160	1,9 ±0,2	1-2 týdny	39 Kč
634 952 420 180	180	1,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	49 Kč
634 952 420 200	200	2,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	79 Kč
634 952 420 250	250	2,9 ±0,2	Skladem, do 1 týdne	119 Kč
634 952 420 280	280	2,9 ±0,2	Delší termín	125 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.