

VERKON > Sklo a porcelán > Hustoměry a lihoměry > Hustoměry > Hustoměr laboratorní na ropu a výrobky z ropy, s teploměrem

Hustoměr laboratorní na ropu a výrobky z ropy, s teploměrem

- stupnice v jednotkách hustoty
- rozsah stupnice: 770 - 830 nebo 830 - 890 kg/m³
- dělení stupnice: 0,5 kg/m³
- délka: 450 mm
- s teploměrem (rozsah -10 až 50 °C, dělení 0,5 °C, organická náplň)
- referenční teplota: 20 °C



i Laboratorní hustoměry na ropu podléhají povinnému ověření a jsou dodávány s ověřovacím listem.

Obj. číslo	Rozsah [kg/m ³]	Dělení [kg/m ³]	Délka [mm]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
H321050303	770 - 830	0,5	450	S ověřovacím listem	Na dotaz	6 592 Kč
H3210501	830 - 890	0,5	450	S ověřovacím listem	Na dotaz	6 144 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.