

Inkubátor Memmert, série IFm s ventilátorem

Novinka

Zdravotnický prostředek

Výrobci a značky: Memmert

Série IFm nabízí 16 modelů inkubátorů klasifikovaných jako zdravotnické prostředky třídy I v souladu s požadavky MDR (EU) 2017/745. Přístroje s regulátorem SingleDisplay lze použít k ohřevu fango a zábalů pro fyzioterapii a pro jejich udržování v teple. Přístroje s regulátorem TwinDisplay lze použít k temperaci oplachovacích a infuzních roztoků a kontrastních látek.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako autorizovaný zástupce společnosti Memmert zajišťuje také odbornou instalaci a uvedení přístroje do provozu včetně zaškolení obsluhy. Součástí služby je protokol o zaškolení se jmenným seznamem proškolených osob. Poskytujeme také kompletní záruční i pozáruční servis, včetně provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK). Jako servisní organizace přístrojů Memmert pro zdravotnictví jsme řádně registrováni u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).



Základní charakteristika inkubátorů IFm s ventilátorem:

- 8 velikostí komory (vnitřní objemy: 32, 53, 74, 108, 161, 256, 449 nebo 749 l)
- intuitivní ovládání, snadná obsluha, **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- 2 typy regulátoru: SingleDisplay nebo TwinDisplay
- teplotní rozsah: 20 – 80 °C (nejméně však +10 °C nad teplotou okolí)
- topná tělesa vložena do vlisů pláště komory
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (ventilátor napomáhá rovnoměrnějšímu rozložení teplot v komoře, jeho otáčky lze regulovat v kroku po 10 %)
- elektronické ovládání výfukové klapky (0 – 100 %, krok 10 %)
- vnitřní komora i vnější plášť z nerezové oceli, zadní kryt z pozinkované oceli, vnitřní skleněné dveře, izolované vnější nerezové dveře s dvoubodovým zamykáním, otevírání dveří pomocí svislého madla
- široká nabídka volitelného vybavení a příslušenství
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je 1 nebo 2 ks nerezové drátěné police (podle zvoleného typu přístroje); další drátěné nebo děrované police si můžete objednat jako [volitelné příslušenství](#)

Technické údaje inkubátorů IFm o objemu 32, 53, 74 a 108 l

Typ	IF30m	IF55m	IF75m	IF110m
Objem	32 l	53 l	74 l	108 l
Regulátor	SingleDisplay nebo TwinDisplay			
Teplotní rozsah	20 – 80 °C			
Rozsah pracovní teploty	+10 nad teplotou okolí – 80 °C (krok 0,1 °C)			
Rozsah otáček ventilátoru	0 – 100 % (krok 10 %)			
Počet polic (standard/max)	1/3	1/4	2/6	2/5
Max. zatížení police	20 kg			
Povolené celkové zatížení	60 kg	80 kg	120 kg	175 kg

Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)			
Počet vnějších dveří	1			
Kolečka	ne			
Vnitřní rozměry (v x š x h)	320 x 400 x 250 ⁽ⁱ⁾ mm	400 x 400 x 330 ⁽ⁱ⁾ mm	560 x 400 x 330 ⁽ⁱ⁾ mm	480 x 560 x 400 ⁽ⁱ⁾ mm
Vnější rozměry (v x š x h)	704 x 585 x 434 ⁽ⁱ⁾ mm	784 x 585 x 514 ⁽ⁱ⁾ mm	944 x 585 x 514 ⁽ⁱ⁾ mm	864 x 745 x 584 ⁽ⁱ⁾ mm
Hmotnost	48 kg	57 kg	66 kg	76 kg
Příkon	1,6 kW	1,0 kW	1,25 kW	1,4 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz			

Technické údaje inkubátorů IFm o objemu 161, 256, 449 a 749 l				
Typ	IF160m	IF260m	IF450m	IF750m
Objem	161 l	256 l	449 l	749 l
Regulátor	SingleDisplay nebo TwinDisplay			
Teplotní rozsah	20 – 80 °C			
Rozsah pracovní teploty	+10 nad teplotou okolí – 80 °C (krok 0,1 °C)			
Rozsah otáček ventilátoru	0 – 100 % (krok 10 %)			
Počet polic (standard/max)	2/8	2/9	2/8	2/14
Max. zatížení police	20 kg		30 kg	
Povolené celkové zatížení	210 kg	300 kg		
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)			
Počet vnějších dveří	1		2	
Kolečka	ne		ano	
Vnitřní rozměry (v x š x h)	720 x 560 x 400 ⁽ⁱ⁾ mm	800 x 640 x 500 ⁽ⁱ⁾ mm	720 x 1040 x 600 ⁽ⁱ⁾ mm	1200 x 1040 x 600 ⁽ⁱ⁾ mm
Vnější rozměry (v x š x h)	1104 x 745 x 584 ⁽ⁱ⁾ mm	1183 x 824 x 684 ⁽ⁱ⁾ mm	1247 x 1224 x 784 ⁽ⁱ⁾ mm	1720 x 1224 x 784 ⁽ⁱ⁾ mm
Hmotnost	96 kg	110 kg	161 kg	217 kg
Příkon	1,6 kW	1,7 kW	1,8 kW	2,0 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz			

Přehled volitelného vybavení a doplňkového příslušenství
Volitelné vybavení je nutno specifikovat při objednání přístroje, dodatečná montáž již většinou není možná. Jedná se o vybavení za příplatek. Některé kombinace volitelného vybavení se vzájemně vylučují – pro pomoc s výběrem nás kontaktujte.

■ drátěné nebo děrované police ■ zesílené police (nosnost max. 60 kg) pro IFm 110, 160 a 260 ■ zásuvná nerezová odkapávací miska (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) ■ nerezová odkapávací miska na dno (může ovlivnit rozložení teploty v komoře) ■ rozšířená ochrana proti přehřátí pro modely s regulátorem SingleDisplay ■ omezovač teploty (dle volby na 50, 55, 60, 65, 70 nebo 75 °C) ■ prodloužení komínku přímé nebo lomené v úhlu 90° ■ adaptér USB/Ethernet ■ USB flash disk s licencí pro identifikaci uživatele (ochrana proti nežádoucím změnám nastavení), pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay	■ software FDA AtmoControl (dokumenty IQ/OQ v AJ nebo NJ), pouze pro modely s regulátorem TwinDisplay ■ licence software AtmoControl pro modely s regulátorem SingleDisplay ■ 4dílná stohovací sada (pouze pro IFm 30, 55, 75 a 110) ■ výškově nastavitelné nožičky (kromě IFm 450 a 750) ■ výškově nastavitelný podstavný rám ■ nástěnný rám pro uchycení na zeď (kromě IF 260, 450 a 750) ■ akreditovaná kalibrace na uživatelem stanovené hodnotě a prostorových bodech ■ vystavení kalibračního listu včetně teplotní mapy ■ IQ, OQ a PQ dokumentace
--	--

Inkubátory IFm s regulátorem SingleDisplay

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 170 960 304	IF30m SingleDisplay	32	+10 nad teplotou okolí až 80	1	4-6 týdnů	44 730 Kč
408 170 960 554	IF55m SingleDisplay	53	+10 nad teplotou okolí až 80	1	4-6 týdnů	57 744 Kč
408 170 960 754	IF75m SingleDisplay	74	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	65 769 Kč
408 170 961 104	IF110m SingleDisplay	108	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	78 446 Kč
408 170 961 604	IF160m SingleDisplay	161	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	97 364 Kč
408 170 962 604	IF260m SingleDisplay	256	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	126 356 Kč
408 170 964 504	IF450m SingleDisplay	449	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	162 844 Kč

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 170 967 504	IF750m SingleDisplay	749	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	209 550 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Inkubátory IFm s regulátorem TwinDisplay

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Drátěná police [ks]	Dostupnost	Cena / ks
408 171 960 304	IF30m TwinDisplay	32	+10 nad teplotou okolí až 80	1	4-6 týdnů	64 564 Kč
408 171 960 554	IF55m TwinDisplay	53	+10 nad teplotou okolí až 80	1	4-6 týdnů	77 120 Kč
408 171 960 754	IF75m TwinDisplay	74	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	86 856 Kč
408 171 961 104	IF110m TwinDisplay	108	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	97 798 Kč
408 171 961 604	IF160m TwinDisplay	161	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	121 874 Kč
408 171 962 604	IF260m TwinDisplay	256	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	147 396 Kč
408 171 964 504	IF450m TwinDisplay	449	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	188 727 Kč
408 171 967 504	IF750m TwinDisplay	749	+10 nad teplotou okolí až 80	2	4-6 týdnů	242 567 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF30m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF55m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF75m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF110m-SingleDisplay-EN.pdf

-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF160m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF260m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF450m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF750m-SingleDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF30m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF55m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF75m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF110m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF160m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF260m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF450m-TwinDisplay-EN.pdf
-  Data-Sheet-Memmert-Incubator-IF750m-TwinDisplay-EN.pdf