

Kádinka dvouplášťová IKA DWB 600, borosilikátové sklo

Výrobci a značky: IKA

Skleněná dvouplášťová kádinka DWB 600 s plastovými olivkami je volitelným příslušenstvím k viskozimetřům IKA Rotavisc. Dvojité pláště umožňuje průtok chladicí/zahřívací kapaliny a temperování vzorku uvnitř kádinky.

- objem: 600 ml
- materiál: borosilikátové sklo
- plastové olivky pro připojení hadic
- max. teplota: 110 °C
- max. tlak v chladicím okruhu: 0,2 bar
- rozměry: 110 x 140 mm
- kompatibilní s viskozimetřemi IKA [Rotavisc](#) a [Rotavisc SBS](#)



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
469 482 024 575	Dvouplášťová kádinka IKA DWB 600	600	3-4 týdny	20 997 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.