

## Kádinka nízká s uchem a výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem 250, 400, 600 a 1000 ml
- výlevka
- ucho pro snadnou manipulaci
- velká bílá ploška na popis
- rovnoměrná síla stěn - vhodná pro tepelné operace



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky teploměrů](#) či hadic.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 417 011 250	154/250	250	70	95	Skladem, do 1 týdne	128 Kč
632 417 011 400	154/400	400	80	110	Skladem, do 1 týdne	111 Kč
632 417 011 600	154/600	600	90	125	Skladem, do 1 týdne	128 Kč
632 417 011 940	154/1000	1000	105	145	Skladem, do 1 týdne	169 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*