

## Kádinka nízká s výlevkou, silnostěnná, DURAN

Materiál: Borosilikátové sklo DURAN

A 121 °C

- objem: 150, 250, 400, 600, 1000, 2000 a 5000 ml
- silnostěnná (vyšší odolnost proti nárazu)
- zesílený okraj (vyšší odolnost proti rozbití)
- výlevka
- bílá stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- bílá ploška na popis
- Retrace code (identifikace šarže)



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#) a [hodinová skla](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Síla stěny [mm]	Dostupnost	Cena / ks
637 211 072 909	150	60	80	2	2-3 týdny	196 Kč
637 211 073 605	250	70	95	2,3	2-3 týdny	196 Kč
637 211 074 104	400	80	110	2,5	2-3 týdny	261 Kč
637 211 074 807	600	90	125	2,8	Skladem, do 1 týdne	303 Kč
637 211 075 409	1000	105	145	3	Skladem, do 1 týdne	482 Kč
637 211 076 302	2000	132	185	3	4-6 týdnů	842 Kč
637 211 077 307	5000	170	270	4	4-6 týdnů	4 746 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*