

## Kádinka nízká s výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 5000 a 10000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (kromě objemu 5 a 10 ml); stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky
- ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace
- splňuje ISO 385 a DIN 12476 (kromě objemu 10000 ml)



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky teploměru](#) či hadic.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 010 005	155/5	5	22	30	Skladem, do 1 týdne	101 Kč
632 411 010 010	155/10	10	26	35	Skladem, do 1 týdne	99 Kč
632 411 010 025	155/25	25	34	50	Skladem, do 1 týdne	87 Kč
632 411 010 050	155/50	50	42	60	Skladem, do 1 týdne	88 Kč
632 417 010 100	155/100	100	50	70	Skladem, do 1 týdne	41 Kč
632 417 010 150	155/150	150	60	80	Skladem, do 1 týdne	42 Kč
632 417 010 250	155/250	250	70	95	Skladem, do 1 týdne	44 Kč
632 417 010 400	155/400	400	80	110	Skladem, do 1 týdne	56 Kč
632 417 010 600	155/600	600	90	125	Skladem, do 1 týdne	65 Kč
632 417 010 800	155/800	800	100	135	Skladem, do 1 týdne	90 Kč
632 417 010 940	155/1000	1000	105	145	Skladem, do 1 týdne	106 Kč
632 417 010 950	155/2000	2000	130	185	Skladem, do 1 týdne	177 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Kat. číslo</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>d [mm]</b>	<b>h [mm]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
632 411 010 952	155/3000	3000	150	210	Skladem, do 1 týdne	662 Kč
632 411 010 956	155/5000	5000	170	270	Skladem, do 1 týdne	869 Kč
632 411 010 966	155/10000	10000	217	350	1-2 týdny	1 583 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*