

Kádinka nízká s výlevkou, SIMAX, Objem [ml]: 250

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 5000 a 10000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (kromě objemu 5 a 10 ml); stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky
- ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace
- splňuje ISO 385 a DIN 12476 (kromě objemu 10000 ml)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 010 005	155/5	5	22	30	Skladem	101 Kč
632 411 010 010	155/10	10	26	35	Skladem	99 Kč
632 411 010 025	155/25	25	34	50	Skladem	87 Kč
632 411 010 050	155/50	50	42	60	Skladem	88 Kč
632 417 010 100	155/100	100	50	70	Skladem	41 Kč
632 417 010 150	155/150	150	60	80	Skladem	42 Kč
632 417 010 250	155/250	250	70	95	Skladem	44 Kč
632 417 010 400	155/400	400	80	110	Skladem	56 Kč
632 417 010 600	155/600	600	90	125	Skladem	65 Kč
632 417 010 800	155/800	800	100	135	Skladem	90 Kč
632 417 010 940	155/1000	1000	105	145	Skladem	106 Kč
632 417 010 950	155/2000	2000	130	185	Skladem	177 Kč
632 411 010 952	155/3000	3000	150	210	Skladem	662 Kč
632 411 010 956	155/5000	5000	170	270	Skladem	869 Kč
632 411 010 966	155/10000	10000	217	350	1-2 týdny	1 511 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.