


Kádinka vysoká s výlevkou, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000 a 3000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- ploška na popis
- vhodná pro tepelné operace



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky teploměrů](#) či hadic.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 012 025	153/25	25	30	55	Skladem, do 1 týdne	87 Kč
632 411 012 050	153/50	50	38	70	Skladem, do 1 týdne	87 Kč
632 417 012 100	153/100	100	48	80	Skladem, do 1 týdne	42 Kč
632 417 012 150	153/150	150	54	95	Skladem, do 1 týdne	42 Kč
632 417 012 250	153/250	250	60	120	Skladem, do 1 týdne	44 Kč
632 417 012 400	153/400	400	70	130	Skladem, do 1 týdne	58 Kč
632 417 012 600	153/600	600	80	150	Skladem, do 1 týdne	72 Kč
632 417 012 800	153/800	800	90	175	Skladem, do 1 týdne	98 Kč
632 417 012 940	153/1000	1000	95	180	Skladem, do 1 týdne	120 Kč
632 417 012 950	153/2000	2000	120	240	Skladem, do 1 týdne	195 Kč
632 411 012 952	153/3000	3000	135	280	Skladem, do 1 týdne	662 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.