

Kádinka vysoká s výlevkou

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000 a 2000 ml
- výlevka
- orientační stupnice (stupnice má menší rozsah, než je objem kádinky)
- bílá ploška na popis



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [kádinky s uchem](#), [silikonová víčka](#), [míchací tyčinky](#), [magnetická míchadla z PTFE](#), [hodinová skla](#), [popisovače](#), [protiskluzové podložky](#) a [držáčky](#) teploměrů či hadic.

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 951 116 172	50	38	Skladem	24 Kč
120 951 116 242	100	48	Skladem	28 Kč
120 951 116 291	150	54	Skladem	41 Kč
120 951 116 361	250	50	Skladem	39 Kč
120 951 116 412	400	70	Skladem	53 Kč
120 951 116 482	600	80	Skladem	64 Kč
120 951 116 531	800	90	Skladem	91 Kč
120 951 116 542	1000	95	Skladem	103 Kč
120 951 116 632	2000	120	Skladem	191 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.