

Kleště na kádinky s čelistmi potaženými keramikou

- délka: 300 mm
- průměr kádinek: 60 až 100 mm
- materiál: chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem, čelisti potažené keramikou
- vhodné pro snadnou a bezpečnou manipulaci s kádinkami



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [protiskluzové podložky](#), skleněné [kádinky](#), [třínožky na vaření](#) a [sítky nad kahan](#).

Obj. číslo	Délka [mm]	Pro průměr kádinky [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
397 210 002 220	300	60 až 100	Chromniklová ocel 18/10 s elektrolyticky leštěným povrchem	1-2 týdny	478 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.