

Kolona destilační dle Hempla, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- 2x NZ 14/23 nebo 29/32 (typ jádro a plášť)
- délka 300, 500, 750 nebo 1000 mm
- materiál: borosilikátové sklo 3.3 (Simax)
- vhodná pro náplň z [Raschigových kroužků](#) (objednávají se samostatně)



Obj. číslo	NZ	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 441 402 302	14/23	300	Delší termín	594 Kč
632 441 402 502	14/23	500	Kontaktujte nás	
632 441 402 505	29/32	500	Delší termín	582 Kč
632 441 402 755	29/32	750	Delší termín	757 Kč
632 441 402 995	29/32	1000	Delší termín	800 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.