

Kompletní sestava dvou rotačních vakuových odparek IKA RV 10 digital

Výrobci a značky: IKA

Rotační vakuová odparka RV 10 digital nabízí digitální ovládání, plynulý náběh otáček, funkci časovače, rozhraní pro připojení k PC a řadu bezpečnostních prvků. Je vhodná i pro náročné aplikace. Sestává z pohonné jednotky, stojanu s **elektrickým zdvihem** a topné lázně. Své uplatnění najde ve výrobních, výzkumných, farmaceutických i biotechnologických laboratořích.

Lze ji koupit **samostatně**, nebo v **cenově zvýhodněných sestavách** včetně sady skla, zdroje vakua, regulátoru vakua, recirkulačního chladiče a propojovací sady hadic a kabelů, nebo jako **sestavu dvou odparek se zdrojem vakua, regulátory vakua, recirkulačním chladičem, sadami skla a propojovacích sad hadic a kabelů**.



Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika kompletních sestav dvou odparek RV 10 digital:

- **dva typy, které se liší sadou skla:**
 - **RV 10 digital pro V double Complete** se sadou skla RV 10.1
 - **RV 10 digital pro V-C double Complete** se sadou skla RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu
- **obě sestavy obsahují:**
 - **2 ks odparky RV 10 digital (každá odparka sestává z pohonné jednotky, stojanu s elektrickým zdvihem a topné lázně):**
 - nastavení otáček, času i teploty pomocí otočných knoflíků s možností kontroly na displejích
 - plynulý náběh rychlosti, možnost změny směru otáček
 - elektrický zdvih odpařovací baňky, automatický zdvih odpařovací baňky z lázně v případě výpadku napájení, nastavitelný spodní doraz
 - nastavení úhlu sklonu odpařovací baňky v rozmezí 0 - 45°
 - snadná výměna odpařovacích baněk
 - indikace špatné polohy parní trubice
 - rozhraní RS232 pro připojení k PC (za příplatek je k dispozici software labworldsoft, který umožňuje automatizaci procesů, záznam dat, výpočty v reálném čase apod. - více informací najdete níže v souborech ke stažení)
 - nerezová topná lázeň HB digital s ergonomickými madly pro snadné přenášení; teplotní rozsah: 20 - 180 °C; rozhraní USB a IR (lázeň lze ovládat přes IR rozhraní z ovládacího panelu odparky)
 - **vývěvu VACSTAR digital jako zdroj vakua** (včetně chladiče emisí VSE 1):
 - typ: čtyřstupňová, čtyřkomorová
 - mezní tlak 2 mbar
 - rychlost čerpání max. 22 l/min
 - **2 ks regulátoru vakua VC 10 pro** (včetně zpětných ventilů):
 - knihovna rozpouštědel
 - možnost vytvoření a uložení až 10 uživatelských programů "tlak, čas", funkce grafu
 - odvzdušňovací i vakuový ventil, detekce bodu varu

■ ■ **recirkulační chladič RC 2 GREEN basic:**

- LED displej
- rychlé a výkonné chlazení (teplotní rozsah -30 °C až teplota okolí), ekologické chladivo R290 (GWP 3)
- čerpadlo s regulací otáček (0,5 bar; 21 l/min)
- klasifikace dle DIN 12876-1: třída I (NFL), vhodný jen pro nehořlavé kapaliny
- rozhraní RS232, micro USB

Technické údaje			
Typ sestavy		RV 10 digital pro V double Complete	RV 10 digital pro V-C double Complete
Rotační vakuová odparka RV 10 digital	Ovládání:	digitální nastavení otáček a času s kontrolou na LCD displeji	
	Zdvih odpařovací baňky:	elektrický (max. výška zdvihu 140 mm)	
	Rozsah otáček:	5 - 280 ot/min	
	Časovač:	1 - 199 min	
	Rozhraní:	RS232, IR	
	Napájení:	100 - 240 V, 50/60 Hz	
Vodní a olejová lázeň	Ovládání:	digitální nastavení teploty s kontrolou na LCD displeji (zobrazení nastavené a skutečné teploty)	
	Teplotní rozsah:	teplota okolí (min 20 °C) - 180 °C	
	Objem:	4 l	
	Vnitřní rozměry:	225 x 130 mm (Ø x v)	
	Napájení:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Sada skla	Typ:	RV 10.1	RV 10.10 s ochranným povlakem z průhledného plastu
	Popis:	vertikální chladič, 1000ml odpařovací a jímací baňka součástí dodávky je i parní trubice s NZ 29/32, svorka pro kulový zábrus 35/20, svorka pro NZ 29/32, PTFE těsnění, láhev dle Woulffa s upínací svorkou a a stojanová tyč s páskem na suchý zip pro uchycení chladiče	
	Kondenzační plocha chladiče:	1500 cm ²	
Zdroj vakua	Typ vývěvy:	VACSTAR digital	
	Integrovaná regulace vakua:	ne	
	Rychlost čerpání	max. 22 l/min	
	Mezní tlak:	2 mbar	
Regulátor vakua	Typ:	VC 10 pro	
	Popis:	přehledný TFT displej, rozsah měření 1100 - 1 mbar, časovač, odvodušňovací i vakuový ventil, detekce bodu varu, dvoubodové ovládání vakua, knihovna rozpouštědel, možnost vytvoření programů, funkce grafu, konektor pro připojení externího teplotního čidla, rozhraní RS232, USB	

Recirkulační chladič	Typ:	RC 2 GREEN basic
	Teplotní rozsah:	-30 °C ... teplota okolí
	Výkon čerpadla:	průtok max. 21 l/min, výtlačk 0,5 bar, sání 0,25 bar
	Napájení:	230 V, 50/60 Hz

i Podrobnější technické informace k odparce, vodní lázni, vývěvě, regulátoru vakua a recirkulačnímu chladiči najdete níže v příložených souborech ke stažení.

Kompletní sestavy dvou rotačních vakuových odparek IKA RV 10 digital

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
416 480 111 964	RV 10 digital pro V double Complete	2x odparka RV 10 digital, 2x sada skla RV 10.1, 2x regulátor vakua VC 10 pro, 2x zpětný ventil, 2x sada hadic, 1x vývěva VACSTAR digital s chladičem emisí, 1x recirkulační chladič RC 2 GREEN basic	2-3 týdny	514 623 Kč
416 480 112 327	RV 10 digital pro V-C double Complete	2x odparka RV 10 digital, 2x sada skla RV 10.10 s plastovým potahem, 2x regulátor vakua VC 10 pro, 2x zpětný ventil, 2x sada hadic, 1x vývěva VACSTAR digital s chladičem emisí, 1x recirkulační chladič RC 2 GREEN basic	2-3 týdny	536 722 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Software Labworldsoft pro automatizaci procesu

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
425 482 017 364 2	Software Labworldsoft 6 Lite	2-3 týdny	33 300 Kč
425 482 019 397 2	Software Labworldsoft 6 Starter	2-3 týdny	144 768 Kč
425 482 017 366 2	Software Labworldsoft 6 Pro	2-3 týdny	330 300 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.












Volitelné příslušenství: Ochranný kryt lázně, regulační ventil

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
416 483 907 100 3	RV 10.5003	Regulační ventil pro úpravu tlaku chladičí vody (při využití vody z řadu)	2-3 týdny	6 885 Kč
416 480 224 125 8	HB 10.3	Ochranný kryt lázně HB digital (chrání obsluhu před postříkáním horkou kapalinou nebo v případě prasknutí odpařovací baňky), rozměry (š x v x h) 340 x 420 x 295 mm	2-3 týdny	25 970 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Další volitelné příslušenství:		
Sady skla	Chladiče	Baňky a ostatní
		

Soubory ke stažení

-  [Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-10-digital-pro-V-double-Complete-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Rotary-Evaporator-RV-10-digital-pro-V-C-double-Complete-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Heating-bath-HB-digital-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-digital-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Vacuum-controller-VC-10-pro-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Recirculating-chiller-RC-2-GREEN-basic-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.1-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Glassware-vertical-RV-10.10-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Laboratory-Software-Labworldsoft-6-lite-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Laboratory-Software-Labworldsoft-6-Pro-EN.pdf](#)
-  [Data-Sheet-IKA-Laboratory-Software-Labworldsoft-6-Starter-EN.pdf](#)