

# Kompletní sestava Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci

Výrobci a značky: Rocker

Kompletní sestavy Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci obsahují bezolejovou vývěvu Rocker 400, 3- nebo 6místný manifold, plastové nebo nerezové filtrační nálevky a odpadní nádobu. Používají se k filtraci více vzorků současně tam, kde není cílem získání filtrátu. Filtrace probíhá přes membránové filtry.



## Základní charakteristika sestav MultiVac:

- **3 typy:**
  - 3místný **MultiVac 310-MS-T** s bezolejovou vývěvou Rocker 400, hliníkovým manifoldem a plastovými filtračními nálevkami
  - 3místný **MultiVac 301-MB-T** s bezolejovou vývěvou Rocker 400, manifoldem i filtračními nálevkami z nerezové oceli
  - 6místný **MultiVac 601-MB-T** s bezolejovou vývěvou Rocker 400 a manifoldem i filtračními nálevkami z nerezové oceli
- každé místo se samostatným regulačním ventilem
- odvodušňovací ventil pro rychlé vypuštění kapaliny z hadice
- oboustranná hadicová rychlospojka pro propojení s vývěvou
- drážka pro přesné umístění 47mm membránového filtru, snadné vyjmutí filtru pomocí pinzety
- autoklávatelné plastové nebo nerezové nálevky (nerezové nálevky lze navíc rychle sterilizovat plamenem)
- bezúdržbová bezolejová vývěva Rocker 400 s regulátorem vakua, ochranou proti přehřátí a krytím IP30

Technické údaje					
Typ sestavy		MultiVac 310-MS-T	MultiVac 301-MB-T	MultiVac 601-MB-T	
<b>Manifold</b>	Typ:	MultiVac 310-MS	MultiVac 300-MB	MultiVac 600-MB	
	Počet míst:	3 <sup>(i)</sup>	3 <sup>(i)</sup>	6 <sup>(i)</sup>	
	Spojení s nálevkou:	silikonová zátka č. 8		Spin-Lock	
	Rozměry (d x š x v):	480 x 130 x 160 mm	480 x 130 x 110 mm	850 x 130 x 143 mm	
	Materiál:	eloxovaný hliník	nerez ocel AISI 316 (knoflík regulačního ventilu a rukojeť z eloxovaného hliníku)		


<b>Nálevka</b>	Typ:	MF 3	SF	
	Objem:	3x 300 ml	3x 100 ml	6x 100 ml
	Graduace:	po 50 ml	ryška na 50 a 100 ml	
	Materiál:	PPSU	nerez ocel AISI 316	
	Podložka filtru:	PPSU	nerezové sítko (velikost pórů 70 µm)	
	Průměr filtru:	47 mm	47 mm	
	Filtrační plocha	13,1 cm <sup>2</sup>	9,6 cm <sup>2</sup>	
	Spojení s podložkou pro membránový filtr:	magnetické	Spin-Lock	
	Spojení s manifoldem:	silikonová zátka č. 8	Spin-Lock	
	Víčko:	ano, PP	ne	
<b>Vývěva</b>	Typ:	Rocker 400		
	Rychlost čerpání:	max. 34 l/min		
	Mezní podtlak:	99 mbar		
	Rozměry:	310 x 140 x 200 mm		
	Napájení:	220 V, 50 Hz		
<b>Odpadní nádoba</b>	Objem:	4000 ml		
	Materiál:	PP		
	Ochrana proti přepadu:	ano		
	Výtoková olivka u dna:	ano		
	Výtoková hadice:	ano, součást dodávky		
<b>Hadice</b> (součást dodávky)	vakuová, silikonová, délka 2x 1 m			
<b>Hořák</b> (součást dodávky)	ne	ano, pro rychlou sterilizaci plamenem		
<b>Membránové filtry</b> (součást dodávky)	ne	ano (MCE, Ø 47 mm, 0,45 µm, 200 ks/bal)		
<b>Oblast použití</b>	stanovení suspendovaných pevných látek, mikrobiologické testy, obecná filtrace		mikrobiologické testy, obecná filtrace	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 500 180 311	MultiVac 310-MS-T	S bezolejovou vývěvou Rocker 400, 3místným hliníkovým manifoldem, plastovými filtračními nálevkami, odpadní nádobou a silikonovými hadičkami	6-8 týdnů	53 004 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 500 180 300	MultiVac 301-MB-T	S bezolejovou vývěvou Rocker 400, 3místným nerezovým manifoldem, nerezovými filtračními nálevkami, membránovými filtry MCE (Ø 47 mm, 0,45 µm, 200 ks), odpadní nádobou, hořákem a silikonovými hadičkami	3-4 týdny	78 304 Kč
428 500 180 600	MultiVac 601-MB-T	S bezolejovou vývěvou Rocker 400, 6místným nerezovým manifoldem, nerezovými filtračními nálevkami, membránovými filtry MCE (Ø 47 mm, 0,45 µm, 200 ks), odpadní nádobou, hořákem a silikonovými hadičkami	3-4 týdny	122 045 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Video k produktu

 [Rocker MultiVac pro vakuovou filtraci](#)