

KYVETY

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Spektrofotometry > Kyvety

Kyveta spektrofotometrická, plastová

- různé typy a objemy
- opticky zpracované jsou buď dvě protilehlé strany kyvety nebo všechny čtyři strany
- materiál: PS nebo PMMA
- délka optické dráhy: 10 mm (tolerance $\pm 1\%$)
- vhodné pro měření při vlnových délkách od 340 do 800 nm (PS) nebo od 280 do 800 nm (PMMA třídy UV)
- vnější rozměry: 12,5 x 12,5 x 45 mm
- bez víčka (víčka lze objednat samostatně)
- **informace k dodávce:** kyvety bez víčka jsou dodávány v balení po 100 ks



Spektrofotometrické kyvety s délkou optické vrstvy 10 mm, materiál PS, bez víčka

| Obj. číslo | Typ | Objem [ml] | Pro měření v oblasti [nm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|-----------------|------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 331 850 302 100 | Semi-mikro, VIS | 1,5 | 340 až 800 | 100 | 2-3 týdny | 206 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Spektrofotometrické kyvety s délkou optické vrstvy 10 mm, materiál PMMA, bez víčka

| Obj. číslo | Typ | Objem [ml] | Pro měření v oblasti [nm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|--------------------------------|------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 331 850 303 101 | Semi-mikro, UV | 2,5 | 280 až 800 | 100 | 3-4 týdny | 277 Kč |
| 331 850 303 102 | Makro, UV | 4,5 | 280 až 800 | 100 | 3-4 týdny | 286 Kč |
| 331 850 303 100 | Opticky opracované 4 stěny, UV | 4,5 | 280 až 800 | 100 | 6-8 týdnů | 249 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka ke spektrofotometrickým kyvetám, materiál PP

| Obj. číslo | Popis | Rozměry [mm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|--|--------------|-------------|------------|-------------|
| 331 850 191 962 | Víčko k spektrofotometrické kyvetě, PP | 10 x 10 | 1000 | 2-3 týdny | 508 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyveta z optického skla, s víčkem

- délka vrstvy: 10, 20 nebo 50 mm
- rozměry: 12,5 x (délka vrstvy + 2,5 mm), výška 45 mm, vnitřní šířka 10 mm
- vlnová délka 340 ... 2500 nm



| Obj. číslo | Délka vrstvy [mm] | Objem [ml] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 634 188 322 610 | 10 | 3,5 | 2-3 týdny | 578 Kč |
| 634 188 322 620 | 20 | 7 | 2-3 týdny | 1 320 Kč |
| 634 188 322 650 | 50 | 17,5 | 2-3 týdny | 1 400 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kyveta z křemenného skla s PTFE víčkem

- typ: makro, semi-mikro a mikro
- materiál: leštěné křemenné sklo ES Quartz (oblast propustnosti 190 až 2500 nm)
- délka vrstvy: 10 nebo 50 mm
- vnitřní šířka: 2, 4 nebo 10 mm
- **informace k dodávce:** kyvety jsou s výjimkou objemu 17,5 ml dodávány v balení po 2 ks



Kyvety z křemenného skla s PTFE víčkem, rozměry 12,5 x 12,5 x 45 mm, oblast propustnosti 190 až 2500 nm

| Obj. číslo | Typ | Objem [ml] | Délka vrstvy [mm] | Vnitřní šířka [mm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 464 069 801 001 | Makro | 3,50 | 10 | 10 | 2 | 4-6 týdnů | 4 277 Kč |
| 464 069 801 002 | Semi-mikro | 1,40 | 10 | 4 | 2 | 4-6 týdnů | 5 338 Kč |
| 464 069 801 003 | Mikro | 0,70 | 10 | 2 | 2 | 4-6 týdnů | 5 338 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kyvety z křemenného skla s PTFE víčkem, rozměry 12,5 x 52,5 x 45 mm, oblast propustnosti 190 až 2500 nm

| Obj. číslo | Typ | Objem [ml] | Délka vrstvy [mm] | Vnitřní šířka [mm] | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 464 069 801 007 | Makro | 17,5 | 50 | 10 | 1 | 4-6 týdnů | 8 973 Kč |
| 464 069 801 008 | Semi-mikro | 7,00 | 50 | 4 | 2 | 4-6 týdnů | 17 946 Kč |
| 464 069 801 009 | Mikro | 3,50 | 50 | 2 | 2 | 4-6 týdnů | 17 946 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyveta s PTFE víčkem, Hellma

■ materiál: **optické sklo OG** pro rutinní měření (oblast propustnosti 360 až 2500 nm), **speciální optické sklo OS** (oblast propustnosti 320 až 2500 nm), **křemenné sklo HERASIL UV** pro rutinní měření (oblast propustnosti 260 až 2500 nm), **křemenné sklo SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm) nebo **křemenné sklo SUPRASIL QX** (oblast propustnosti 200 až 3500 nm)

- délka vrstvy: 5, 10 nebo 20 mm
- objem: 1750, 3500 nebo 7000 µl
- vnitřní šířka: 9,5 mm



i Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte kontaktovat.

Makrokyvety z optického skla OG pro rutinní měření, oblast propustnosti 360 až 2500 nm, PTFE víčko

| Obj. číslo | Typ | Materiál | Objem [µl] | Délka vrstvy [mm] | Rozměry [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------|----------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 634 177 510 001 | 6030 | OG | 3500 | 10 | 12,5x12,5x45 | 2-3 týdny | 1 178 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety ze speciálního optického skla OS, oblast propustnosti 320 až 2500 nm, PTFE víčko

| Obj. číslo | Typ | Materiál | Objem [µl] | Délka vrstvy [mm] | Rozměry [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------|----------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 634 177 511 101 | 100-OS | OS | 3500 | 10 | 12,5x12,5x45 | 2-3 týdny | 1 588 Kč |
| 634 177 511 111 | 100-OS | OS | 7000 | 20 | 12,5x22,5x45 | 2-3 týdny | 2 060 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety z křemenného skla HERASIL UV pro rutinní měření, oblast propustnosti 260 až 2500 nm, PTFE víčko

| Obj. číslo | Typ | Materiál | Objem [μl] | Délka vrstvy [mm] | Rozměry [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 634 177 510 002 | 6030-UV | HERASIL UV | 3500 | 10 | 12,5x12,5x45 | 2-3 týdny | 2 110 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QS, oblast propustnosti 200 až 2500 nm, PTFE víčko

| Obj. číslo | Typ | Materiál | Objem [μl] | Délka vrstvy [mm] | Rozměry [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 634 177 511 100 | 100-QS | SUPRASIL QS | 1750 | 5 | 12,5x7,5x45 | 2-3 týdny | 3 250 Kč |
| 634 177 511 102 | 100-QS | SUPRASIL QS | 3500 | 10 | 12,5x12,5x45 | 2-3 týdny | 2 450 Kč |
| 634 177 511 112 | 100-QS | SUPRASIL QS | 7000 | 20 | 12,5x22,5x45 | 4-6 týdnů | 3 650 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QX, oblast propustnosti 200 až 3500 nm, PTFE víčko

| Obj. číslo | Typ | Materiál | Objem [μl] | Délka vrstvy [mm] | Rozměry [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 634 177 511 104 | 100-QX | SUPRASIL QX | 3500 | 10 | 12,5x12,5x45 | 2-3 týdny | 3 500 Kč |


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Makrokyveta s PTFE zátkou, Hellma

- materiál: **křemenné sklo SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm)
- délka vrstvy: 10 mm
- objem: 3500 μl
- vnitřní šířka: 9,5 mm

 Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte kontaktovat.



| Obj. číslo | Typ | Materiál | Objem [μl] | Délka vrstvy [mm] | Rozměry [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 634 195 512 102 | 110-QS | SUPRASIL QS | 3500 | 10 | 12,5x12,5x46 | 2-3 týdny | 4 150 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Semi-mikrokyveta s PTFE víčkem, Hellma

- materiál: **optické sklo OG** pro rutinní měření (oblast propustnosti 360 až 2500 nm), **křemenné sklo HERASIL UV** pro rutinní měření (oblast propustnosti 260 až 2500 nm), křemenné sklo **SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm) nebo křemenné sklo **SUPRASIL QX** (oblast propustnosti 200 až 3500 nm)
- délka vrstvy: 10 mm
- objem: 1400 µl
- vnitřní šířka: 4 mm



 Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte kontaktovat.

| Obj. číslo | Typ | Materiál | Objem [µl] | Délka vrstvy [mm] | Rozměry [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|--|---------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| Semi-mikrokyvety z optického skla OG pro rutinní měření, oblast propustnosti 360 až 2500 nm, PTFE víčko: | | | | | | | |
| 634 177 510 009 | 6040 | OG | 1400 | 10 | 12,5x12,5x45 | 2-3 týdny | 1 708 Kč |
| Semi-mikrokyvety z křemenného skla HERASIL UV pro rutinní měření, oblast propustnosti 260 až 2500 nm, PTFE víčko: | | | | | | | |
| 634 177 510 010 | 6040-UV | HERASIL UV | 1400 | 10 | 12,5x12,5x45 | 4-6 týdnů | 2 650 Kč |
| Semi-mikrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QS, oblast propustnosti 200 až 2500 nm, PTFE víčko: | | | | | | | |
| 634 177 513 102 | 104-QS | SUPRASIL QS | 1400 | 10 | 12,5x12,5x45 | 2-3 týdny | 3 425 Kč |
| Semi-mikrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QX, oblast propustnosti 200 až 3500 nm, PTFE víčko: | | | | | | | |
| 634 177 513 112 | 104-QX | SUPRASIL QX | 1400 | 10 | 12,5x12,5x45 | 4-6 týdnů | 4 550 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Kyveta fluorescenční s PTFE víčkem, Hellma

- vhodná pro fluorometrii
- materiál: **křemenné sklo SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm)
- opticky zpracované jsou všechny čtyři strany
- délka vrstvy: 10 x 2 nebo 10 x 10 mm
- objem: 500 nebo 3500 µl
- vnitřní šířka: 2 nebo 10 mm



 Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte kontaktovat.

| Obj. číslo | Typ | Materiál | Objem [μl] | Délka vrstvy [mm] | Rozměry [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 634 177 511 514 | 108.002F-QS | SUPRASIL QS | 500 | 10 x 2 | 12,5x12,5x45 | 4-6 týdnů | 9 500 Kč |
| 634 177 511 512 | 101-QS | SUPRASIL QS | 3500 | 10 x 10 | 12,5x12,5x45 | 2-3 týdny | 4 325 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Stojan na květy, PE

- pro květy o rozměru 12 x 12 mm
- počet míst: 12
- materiál: PE
- rozměry (š x h x v): 170 x 50 x 15 mm
- stohovatelný (prázdný)



| Obj. číslo | Popis | Počet míst | Rozměry [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 331 850 019 260 | Zásobník na květy | 12 | 170 x 50 x 15 | 4-6 týdnů | 55 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.