

KYVETY

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Spektrofotometry > Kyvety

Kyveta spektrofotometrická, plastová

- různé typy a objemy
- opticky zpracované jsou buď dvě protilehlé strany kyvety nebo všechny čtyři strany
- materiál: PS nebo PMMA
- délka optické dráhy: 10 mm (tolerance $\pm 1\%$)
- vhodné pro měření při vlnových délkách od 340 do 800 nm (PS) nebo od 280 do 800 nm (PMMA třídy UV)
- vnější rozměry: 12,5 x 12,5 x 45 mm
- bez víčka (víčka lze objednat samostatně)
- **informace k dodávce:** kyvety bez víčka jsou dodávány v balení po 100 ks



Spektrofotometrické kyvety s délkou optické vrstvy 10 mm, materiál PS, bez víčka

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Pro měření v oblasti [nm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 302 100	Semi-mikro, VIS	1,5	340 až 800	100	2-3 týdny	206 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Spektrofotometrické kyvety s délkou optické vrstvy 10 mm, materiál PMMA, bez víčka

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Pro měření v oblasti [nm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 303 101	Semi-mikro, UV	2,5	280 až 800	100	3-4 týdny	277 Kč
331 850 303 102	Makro, UV	4,5	280 až 800	100	3-4 týdny	286 Kč
331 850 303 100	Opticky opracované 4 stěny, UV	4,5	280 až 800	100	6-8 týdnů	249 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka ke spektrofotometrickým kyvetám, materiál PP

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 191 962	Víčko k spektrofotometrické kyvetě, PP	10 x 10	1000	2-3 týdny	508 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyveta z optického skla, s víčkem

- délka vrstvy: 10, 20 nebo 50 mm
- rozměry: 12,5 x (délka vrstvy + 2,5 mm), výška 45 mm, vnitřní šířka 10 mm
- vlnová délka 320 ... 2600 nm



Obj. číslo	Délka vrstvy [mm]	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
634 188 322 610	10	3,5	2-3 týdny	578 Kč
634 188 322 620	20	7	2-3 týdny	1 320 Kč
634 188 322 650	50	17,5	2-3 týdny	1 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kyveta z křemenného skla s PTFE víčkem

- typ: makro, semi-mikro a mikro
- materiál: leštěné křemenné sklo ES Quartz (oblast propustnosti 190 až 2500 nm)
- délka vrstvy: 10 nebo 50 mm
- vnitřní šířka: 2, 4 nebo 10 mm
- **informace k dodávce:** kyvety jsou s výjimkou objemu 17,5 ml dodávány v balení po 2 ks



Kyvety z křemenného skla s PTFE víčkem, rozměry 12,5 x 12,5 x 45 mm, oblast propustnosti 190 až 2500 nm

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Délka vrstvy [mm]	Vnitřní šířka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
464 069 801 001	Makro	3,50	10	10	2	4-6 týdnů	4 277 Kč
464 069 801 002	Semi-mikro	1,40	10	4	2	4-6 týdnů	5 338 Kč
464 069 801 003	Mikro	0,70	10	2	2	4-6 týdnů	5 338 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kyvety z křemenného skla s PTFE víčkem, rozměry 12,5 x 52,5 x 45 mm, oblast propustnosti 190 až 2500 nm

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Délka vrstvy [mm]	Vnitřní šířka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
464 069 801 007	Makro	17,5	50	10	1	4-6 týdnů	8 973 Kč
464 069 801 008	Semi-mikro	7,00	50	4	2	4-6 týdnů	17 946 Kč
464 069 801 009	Mikro	3,50	50	2	2	4-6 týdnů	17 946 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyveta s PTFE víčkem, Hellma

■ materiál: **optické sklo OG** pro rutinní měření (oblast propustnosti 360 až 2500 nm), **speciální optické sklo OS** (oblast propustnosti 320 až 2500 nm), **křemenné sklo HERASIL UV** pro rutinní měření (oblast propustnosti 260 až 2500 nm), **křemenné sklo SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm) nebo **křemenné sklo SUPRASIL QX** (oblast propustnosti 200 až 3500 nm)

- délka vrstvy: 5, 10 nebo 20 mm
- objem: 1750, 3500 nebo 7000 µl
- vnitřní šířka: 9,5 mm



i Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte kontaktovat.

Makrokyvety z optického skla OG pro rutinní měření, oblast propustnosti 360 až 2500 nm, PTFE víčko

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [µl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 510 001	6030	OG	3500	10	12,5x12,5x45	2-3 týdny	1 178 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety ze speciálního optického skla OS, oblast propustnosti 320 až 2500 nm, PTFE víčko

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [µl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 511 101	100-OS	OS	3500	10	12,5x12,5x45	2-3 týdny	1 588 Kč
634 177 511 111	100-OS	OS	7000	20	12,5x22,5x45	2-3 týdny	2 060 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety z křemenného skla HERASIL UV pro rutinní měření, oblast propustnosti 260 až 2500 nm, PTFE víčko

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [μl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 510 002	6030-UV	HERASIL UV	3500	10	12,5x12,5x45	2-3 týdny	2 110 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QS, oblast propustnosti 200 až 2500 nm, PTFE víčko

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [μl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 511 100	100-QS	SUPRASIL QS	1750	5	12,5x7,5x45	2-3 týdny	3 250 Kč
634 177 511 102	100-QS	SUPRASIL QS	3500	10	12,5x12,5x45	2-3 týdny	2 450 Kč
634 177 511 112	100-QS	SUPRASIL QS	7000	20	12,5x22,5x45	4-6 týdnů	3 650 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QX, oblast propustnosti 200 až 3500 nm, PTFE víčko

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [μl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 511 104	100-QX	SUPRASIL QX	3500	10	12,5x12,5x45	2-3 týdny	3 500 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Makrokyveta s PTFE zátkou, Hellma

- materiál: **křemenné sklo SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm)
- délka vrstvy: 10 mm
- objem: 3500 μl
- vnitřní šířka: 9,5 mm

 Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte kontaktovat.



Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [μl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 195 512 102	110-QS	SUPRASIL QS	3500	10	12,5x12,5x46	2-3 týdny	4 150 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Semi-mikrokyveta s PTFE víčkem, Hellma

■ materiál: **optické sklo OG** pro rutinní měření (oblast propustnosti 360 až 2500 nm), **křemenné sklo HERASIL UV** pro rutinní měření (oblast propustnosti 260 až 2500 nm), křemenné sklo **SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm) nebo křemenné sklo **SUPRASIL QX** (oblast propustnosti 200 až 3500 nm)

■ délka vrstvy: 10 mm

■ objem: 1400 µl

■ vnitřní šířka: 4 mm



 Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte kontaktovat.

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [µl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Semi-mikrokyvety z optického skla OG pro rutinní měření, oblast propustnosti 360 až 2500 nm, PTFE víčko:							
634 177 510 009	6040	OG	1400	10	12,5x12,5x45	2-3 týdny	1 708 Kč
Semi-mikrokyvety z křemenného skla HERASIL UV pro rutinní měření, oblast propustnosti 260 až 2500 nm, PTFE víčko:							
634 177 510 010	6040-UV	HERASIL UV	1400	10	12,5x12,5x45	4-6 týdnů	2 650 Kč
Semi-mikrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QS, oblast propustnosti 200 až 2500 nm, PTFE víčko:							
634 177 513 102	104-QS	SUPRASIL QS	1400	10	12,5x12,5x45	2-3 týdny	3 425 Kč
Semi-mikrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QX, oblast propustnosti 200 až 3500 nm, PTFE víčko:							
634 177 513 112	104-QX	SUPRASIL QX	1400	10	12,5x12,5x45	4-6 týdnů	4 550 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Kyveta fluorescenční s PTFE víčkem, Hellma

■ vhodná pro fluorometrii

■ materiál: **křemenné sklo SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm)


■ opticky zpracované jsou všechny čtyři strany

■ délka vrstvy: 10 x 2 nebo 10 x 10 mm

■ objem: 500 nebo 3500 µl

■ vnitřní šířka: 2 nebo 10 mm



 Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte kontaktovat.

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [μl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 511 514	108.002F-QS	SUPRASIL QS	500	10 x 2	12,5x12,5x45	4-6 týdnů	9 500 Kč
634 177 511 512	101-QS	SUPRASIL QS	3500	10 x 10	12,5x12,5x45	2-3 týdny	4 325 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Stojan na květy, PE

- pro květy o rozměru 12 x 12 mm
- počet míst: 12
- materiál: PE
- rozměry (š x h x v): 170 x 50 x 15 mm
- stohovatelný (prázdný)



Obj. číslo	Popis	Počet míst	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 260	Zásobník na květy	12	170 x 50 x 15	4-6 týdnů	55 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.