

# Lakostan

Výrobci a značky: Lach-Ner

Lakostan se používá k odstraňování olejových, lihových, celulózových a některých typů syntetických nátěrů ze dřeva (nábytku, dveří, plotů, lodí apod.), popřípadě z kovových podkladů.




- účinně odstraňuje i velmi staré a velmi silné vrstvy barev
- odstraňované nátěry se po aplikaci Lakostanu lehce smyjí vodou (není nutné je škrábat)
- nepoškozuje sklo, naleptává však hliník a některé barevné kovy (u každého materiálu je nutné postup předem vyzkoušet)
- nelze jím odstranit chlorkaučukové, epoxidové, polyuretanové a disperzní akrylátové nátěry
- vydatnost: 0,4 - 0,5 kg na 1 m<sup>2</sup> plochy (v závislosti na tloušťce a stáří odstraňovaného nátěru)

Obj. číslo	Název	Popis	Balení	Dostupnost	Cena / ks
84001-B00-G0750-1	Lakostan	Odstraňovač lihových, olejových a syntetických nátěrů	750 g	Skladem, do 1 týdne	208 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Soubory ke stažení

 Bezpečnostní-list-Lakostan.pdf